

12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Productcode: 4POSTRACK12U



Met het 4POSTRACK12U 12U serverrack kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open frame en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 12U rack gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rackeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 58 tot 104 cm (23 tot 41")) waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 544 kg en voldoet aan diverse industriële rackstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rack-apparatuur.

Voor een complete serveropbergoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt, worden bij dit rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis gaten voorgeboord om het rack, indien nodig, stevig in de vloer vast te maken, waardoor u het rack nog beter aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

- In een rek te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen

- 12U open-framedesign
- Verstelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
- Maximale statische belastbaarheid van 544 kg
- Gemakkelijk leesbare rackeenheid- (U) en dieptemarkeringen
- Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Geïntegreerd kabelbeheer Zwenkwielen (meegeleverd) Eenvoudig monteerbaar Aardingslip(pen) Stelpoten U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	19.2 oz [544 g]
------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Construction Material	Staal
-----------------------	-------

Product Measurements

Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	23.8 in [60.4 cm]
Hoogte product	25.1 in [63.8 cm]
Gewicht product	50.3 lb [22.7 kg]
Maximale montagediepte	3.3 ft [1.0 m]
Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]
Hoogte met wielen	28.0 in [71 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.1 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	58.2 lb [26.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Linker verticale rail
-------------	-----------------------



Rechter verticale rail

Basissteun

Hoekgedeelte

Middelste gedeelte

Bovenste steun

M8 bout

M8 onderlegging

M8 (13 mm) sleutel

M6 (10 mm) sleutel

Kruiskopschroevendraaier

M6 kooimoer

PVC-cuponderlegging

M6 kruiskopschroef

Kabelhaak

Haakmontageschroef

Wielen

Stelpoten

M6 schroef

M6 platte onderlegging

M6 flensmoer

Aardingsdraden

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

