

12U 19-tums öppet serverrack - 4 stolpar justerbart djup 59-104 cm mobilt -  
Fristående rullande rack för nätverks-/datorutrustning - Dell PowerEdge HP ProLiant  
ThinkServer (4POSTRACK12U)

Produkt ID: 4POSTRACK12U



4POSTRACK12U 12U serverhyllan låter dig lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil hylla med justerbart djup och öppen ram.

12U hyllan är enkel att använda med lättlästa markeringar för både hyllenheter (U) och djup och stor justeringsmöjlighet (23 - 41 tums) i djupled som gör det enkelt att justera hyllan till din utrustning.

Denna hållbara hylla med 4 stolpar stöder statisk belastning på upp till 544 kg och är kompatibel med flera industristandarder (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för en universell design som passar det mesta inom hyllutrustning.

För en komplett lösning för serverförvaring som besparar dig tid och pengar har hyllan även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar. Basen är även förborrad för att kunna säkra hyllan till golvet vid behov och ger dig extra stabilitet för att bättre passa din omgivning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Hållbar lagring för hyllmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Lämplig för hyllmonterad utrustning när säkerhet på hyllnivå inte behövs

- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

## Funktioner

- **ADJUSTABLE DEPTH:** 12U Open frame rack with four vertical rails rack for servers & network equipment w/ adjustable mounting depth 22" to 40" (56cm to 101cm); maximize available space with 25" (64 cm) height, for integration in utility or server close
- **ENKEL MONTERING:** Mobilt datorutrustningsrack med monteringsanvisningar och videoinstruktion online som är lätt att följa; kompakt, platt leverans-/förpackningsdesign för att undvika skador och underlätta problemfria installationer
- **KALLVALSAT STÅL:** Hållbar 19-tums EIA/ECA-310-E öppen ram med 4 stolpar designad för ventilation med 12U monteringshöjd, 544 kg kapacitet, 3 installationsalternativ: hjul, nivåfötter eller bottenplatta för att säkra racket mot golvet
- **HÅRDVARA INGÅR:** Rullande rack med korgmuttrar och skruvar för att montera utrustning, lättläst markeringar för enheter (U) och djupjustering, kabelhanteringskrokar för kabelhantering, med nödvändiga monteringsverktyg
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** Detta rack används av IT-proffs för en mängd olika tillämpningar och stöder serverutrustning med djupa dimensioner. Det kan användas för servrar, UPS, patchpaneler, switchar och annan nätverks- eller AV-utrustning. StarTech.coms 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Inbyggd kabelhantering
	Hjul (medföljer)
	Enkel montering
	Jordningsklack(ar)

	Nivåfötter	
	U-markeringar	
	Profil monteringskenor L-Shape	
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)	
Industristandarder	EIA/ECA-310-E	
<hr/>		
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	19.2 oz [544 g]
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
<hr/>		
Product Measurements	Produktlängd	3.4 ft [1.0 m]
	Produktbredd	23.8 in [60.4 cm]
	Produkt höjd	25.1 in [63.8 cm]
	Produktvikt	50.3 lb [22.7 kg]
	Maximalt monteringsdjup	3.3 ft [1.0 m]
	Minsta monteringsdjup	22.0 in [56 cm]
	Höjd med hjul	28.0 in [71 cm]
<hr/>		
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Package Length	25.6 in [65.0 cm]
	Package Width	14.2 in [36.1 cm]
	Package Height	6.3 in [16.0 cm]



Fraktvikt (förpackning) 58.2 lb [26.3 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Vänster vertikal skena

Höger vertikal skena

Basfäste

Hörnsektion

Mittsektion

Toppfäste

M8 bult

M8 bricka

M8 skiftnyckel (13 mm)

M6 skiftnyckel (10 mm)

Stjärnskruvmejsel

M6 korgmutter

Konisk PVC-bricka

M6 Phillips-skruv

Kabelhanteringskrok

Monteringsskruv för krok

Hjul

Nivåfötter

M6 skruv

Platt M6-bricka

M6 flänsmutter

Jordkablar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

