

Rack 15U Móvil de Marco Abierto de 4 Columnas para Servidores - Rack de Cuatro Columnas de 19 Pulgadas para Equipo de Red e Informático - Ruedas o Patas Niveladoras

ID del Producto: 4POSTRACK15U



El rack de marco abierto 15U le permite el almacenamiento de equipos de servidores, red y telecomunicaciones, con diseño flexible de profundidad ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 15U con 4 postes incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas)/(56,0 a 101,7cm) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack de posición vertical es compatible con una capacidad estática de peso de hasta 554kg, y capacidad dinámica de peso de hasta 300kg. El rack también ofrece compatibilidad con la norma EIA/ECA-310, con un diseño universal a su vez compatible con la mayoría de equipos para racks de equipos de redes.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, el rack móvil para servidores incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad en posición vertical.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Adecuado para equipos instalados en racks en que no se requiera seguridad a nivel del rack
- Almacenamiento duradero para servidores de montaje en rack, conmutadores KVM y equipos de red
- Para el montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack para servidores de 4 columnas y 15U de 19" con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0 cm a 101,7 cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **MONTAJE FÁCIL:** Rack móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - 77cm de altura, ideal para racks de servicios/servidores o espacios estrechos
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack abierto durable de 4 columnas de 19" con altura de montaje de 15U y capacidad de peso de 544kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este rack 15U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	15U

Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Gestor de cables integrado
	Ruedas (incluidas)
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	1199.5 lb [544 kg]
-----------------------------------	--------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Longitud del Producto	3.7 ft [1.1 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	30.3 in [77.1 cm]
Peso del Producto	60.4 lb [27.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	40.0 in [101.7 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]

Altura con Ruedas 33.2 in [84.4 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.5 in [29.2 cm]
Ancho de la Caja	36.7 in [93.3 cm]
Altura de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	59.0 lb [26.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Rueda
	18 - Tuerca hexagonal con reborde M6
	18 - Arandela plana M6
	18 - Tornillo de cabeza hexagonal M6
	8 - Gancho para la gestión de cables
	8 - Tornillo para montaje de gancho
	2 - Riel Vertical Izquierdo
	2 - Riel Vertical Derecho
	8 - Sección de esquina
	8 - Sección central
	2 - Soporte Superior
	50 - Arandela plana M8
	50 - Tornillo de cabeza hexagonal M8
	1 - Llave para 10mm

- 1 - Llave para 13mm
- 1 - Destornillador de punta Phillips
- 4 - Tornillo con cabeza de estrella (Philips)
- 4 - Arandela de bloqueo
- 24 - Tornillo M6
- 24 - Arandela plástica M6
- 24 - Tuerca enjaulada M6
- 4 - Patas niveladoras
- 4 - Alambre de conexión a tierra
- 1 - Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.