

Server Rack a 4 Montanti 15U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, piedini di livellamento/montaggio a pavimento, Quadro Rack Scorrevole/profondità regolabile per apparecchiature AV/Dati/IT

ID prodotto: 4POSTRACK15U



Il rack a telaio aperto 15U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazione in una struttura resistente, a telaio aperto e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 15U a 4 montanti presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (da 56,0 a 101,7 cm) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack per server autoportante supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg. È inoltre conforme allo standard EIA/ECA-310, assicurando un design universale compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di rete.

Per fornire una soluzione per server completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti, il rack per server mobile include accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione cavi. La base è inoltre preforata per consentire il fissaggio del rack al pavimento in caso di necessità, assicurando una maggiore stabilità pur preservandone l'indipendenza.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Adatto per apparecchiature con montaggio a rack che non richiedono sicurezza a livello di rack
- Alloggiamento resistente per server, switch KVM e apparecchiature di rete con montaggio a rack
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** server rack a 4 montanti 15U open frame con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 56,0 cm a 101,7 cm. Compatibile con vari server/switch/dati/AV e altre apparecchiature IT. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **MONTAGGIO FACILE:** rack di rete mobile con istruzioni di montaggio facili da seguire e video online - Spedizione compatta in confezione piatta per evitare danni - Altezza di soli 77 cm, ideale per stanze di servizio/server o spazi ristretti in casa/ufficio
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** resistente rack a 4 montanti 19" a telaio aperto con altezza di montaggio di 15U e capacità di 544 kg (stazionario). 3 opzioni di installazione incluse: rotelle, piedini di livellamento o piastra di base per fissaggio a pavimento
- **HARDWARE INCLUSO:** quadro rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi e attrezzatura per il montaggio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack 15U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili

	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Installazione semplice
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	
Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.7 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	30.3 in [77.1 cm]
Peso prodotto	60.4 lb [27.4 kg]
Profondità di montaggio massima	40.0 in [101.7 cm]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
Altezza con ruote orientabili	33.2 in [84.4 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.5 in [29.2 cm]
Larghezza del Pacco	36.7 in [93.3 cm]
Altezza del Pacco	6.2 in [15.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	59.0 lb [26.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4 - Ruota
	18 - Dado flangiato M6
	18 - Rondella piana M6
	18 - Vite esagonale M6
	8 - Gancio gestione cavi
	8 - Vite di montaggio gancio
	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	8 - Sezione angolare
	8 - Sezione centrale
	2 - Staffa superiore
	50 - Rondella piatta M8
	50 - Vite esagonale M8
	1 - Chiave da 10 mm
	1 - Chiave da 13 mm

- 1 - Cacciavite a stella
- 4 - Vite a croce
- 4 - Rondella di bloccaggio
- 24 - Vite M6
- 24 - Rondella in plastica M6
- 24 - Dado in gabbia M6
- 4 - Piedini di livellamento
- 4 - Cavo di messa a terra
- 1 - Manuale

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.