

4-Post 15U Mobiel Open Frame Server Rack, 19" Patchkast met Wielen en 4 Stijlen, Open Serverkast met Verstelbare Diepte voor Computer / AV / Netwerk Apparatuur - Wielen, Stelvoeten of Vloermontage

Productcode: 4POSTRACK15U



Met het 15U open frame rack kunt u uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open frame en instelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 15U rack met 4 stijlen gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rekeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 56,0 tot 101,7 cm (20 tot 40")), waardoor het verstelbare server rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame vrijstaande server rack ondersteunt een statische belasting van 544 kg en een draagbare rolbelasting van 300 kg. Het rack voldoet ook aan de EIA/ECA-310 standaard voor een universeel design dat compatibel is met de meeste racks voor netwerkapparatuur.

Voor een complete opslagoplossing voor servers waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt, worden bij het mobiele server rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis gaten voorgeboord om het rack, indien nodig, stevig in de vloer vast te maken, voor extra stabiliteit, terwijl het toch een vrijstaand rack blijft.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriënormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur, waarbij rack beveiliging niet vereist is
- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM switches en netwerkkapparatuur
- In een rack te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen

- **INSTELBARE DIEPTE:** 4-post 15U 19" open frame server rack met 4 verticale rails en instelbare montagediepte van 56,0cm tot 101,7cm; Compatibel met diverse servers / switches / data / AV en andere IT apparatuur; Voldoet aan EIA/ECA-310-E.
- **EENVOUDIGE MONTAGE:** Mobiele serverkast met gemakkelijk te volgen montage-instructies en online video; Compacte flat-pack verzending om schade te voorkomen en installatie te vergemakkelijken; Slechts 77cm hoog, ideaal voor kleine technische ruimtes
- **KOUDGEWALST STAAL:** Duurzaam 4-post 19" open frame patchkast ontworpen voor ventilatie met 15U montagehoogte en 544kg draagvermogen (stationair); 3 installatieopties inbegrepen: wielen, stelvoeten of bodemplaat om rack aan de vloer te bevestigen
- **MEEGELEVERD:** mobiel computer/data rack wordt geleverd met kooimoeren en schroeven om apparatuur te monteren, gemakkelijk af te lezen hoogte- en dieptemarkeringen, haken voor kabelbeheer en montagegereedschap
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit 15U Open Frame Server Rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	15U
Speciale functies	Verstelbare montagerails

	Base Plate with Floor-Anchoring Holes	
	Geïntegreerd kabelbeheer	
	Zwenkwielen (meegeleverd)	
	Aardingslip(pen)	
	Stelpoten	
	Eenvoudig monteerbaar	
	U-markeringen	
Montagerailprofiel	L-Shape	
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)	
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E	
Prestaties		
	Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
	Lengte product	3.7 ft [1.1 m]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	30.3 in [77.1 cm]
	Gewicht product	60.4 lb [27.4 kg]
	Maximale montagediepte	40.0 in [101.7 cm]
	Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]
	Hoogte met wielen	33.2 in [84.4 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	36.7 in [93.3 cm]
Package Height	6.2 in [15.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	59.0 lb [26.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - Zwenkwiel
	18 - M6 flensmoer
	18 - M6 platte onderlegging
	18 - M6 inbusschroef
	8 - Kabelhaak
	8 - Haakmontageschroef
	2 - Linker verticale rail
	2 - Rechter verticale rail
	8 - Hoekgedeelte
	8 - Middelste gedeelte
	2 - bovenste steun
	50 - M8 platte onderlegging
	50 - M8 inbusschroef
	1 - 10 mm sleutel
	1 - 13 mm sleutel
	1 - Kruiskopschroevendraaier

4 - Kruiskopschroef

4 - Borgring

24 - M6 schroef

24 - M6 kunststof onderlegging

24 - M6 kooimoer

4 - Stelpoten

4 - Aardedraad

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.