

Rack 18U Móvil de Marco Abierto de 4 Columnas para Servidores - Rack de Cuatro Columnas de 19 Pulgadas para Equipo de Red e Informático - Ruedas o Patas Niveladoras

ID del Producto: 4POSTRACK18U



El rack de marco abierto 18U le permite el almacenamiento de equipos de servidores, red y telecomunicaciones, con diseño flexible de profundidad ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 18U con 4 postes incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas)/(56,0 a 101,7cm) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack de posición vertical es compatible con una capacidad estática de peso de hasta 554kg, y capacidad dinámica de peso de hasta 300kg. El rack también ofrece compatibilidad con la norma EIA/ECA-310, con un diseño universal a su vez compatible con la mayoría de equipos para racks de equipos de redes.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, el rack móvil para servidores incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad en posición vertical.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Adecuado para equipos instalados en racks en que no se requiera seguridad a nivel del rack
- Almacenamiento duradero para servidores de montaje en rack, conmutadores KVM y equipos de red
- Para el montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

## Características

- PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Rack abierto para servidores de 4 columnas y 18U con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0cm a 101,7cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con EIA/ECA-310-E
- MONTAJE FÁCIL: Rack móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - 90cm de altura, ideal para racks de servicios/servidores o espacios estrechos
- ACERO LAMINADO EN FRÍO: Rack abierto durable de 4 columnas de 19" con altura de montaje de 18U y capacidad de peso de 544 kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- HARDWARE INCLUIDO: El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este rack 18U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Política de Garantía | 2 Years      |
| Montaje en Pared     | No           |
| Tipo de rack         | 4 postes     |
| Tipo de Marco        | Rack Abierto |
| Altura U             | 18U          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Características Especiales        | Carries de montaje ajustables                        |
|                                   | Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso |
|                                   | Gestor de cables integrado                           |
|                                   | Ruedas (incluidas)                                   |
|                                   | Lengüeta(s) para conexión a tierra                   |
|                                   | Patas niveladoras                                    |
|                                   | Ensamblaje Sencillo                                  |
|                                   | Marcas de U  |
| Perfil para carries de montaje    | En L   |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | Cuadrado (para tuerca enjaulada)                     |
| Estándares Industriales           | EIA/ECA-310-E  |

---

Rendimiento

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Capacidad de Carga (Estacionario) | 1199.5 lb [544 kg] |
|-----------------------------------|--------------------|

---

Características Físicas

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Color                         | Negro              |
| Material de Fabricación       | Acero              |
| Longitud del Producto         | 3.7 ft [1.1 m]     |
| Ancho del Producto            | 23.6 in [60.0 cm]  |
| Altura del Producto           | 35.6 in [90.4 cm]  |
| Peso del Producto             | 58.4 lb [26.5 kg]  |
| Profundidad Máxima de Montaje | 40.0 in [101.7 cm] |
| Profundidad Mínima de Montaje | 22.0 in [56 cm]    |

Altura con Ruedas 38.5 in [97.7 cm]

---

Información de la Caja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | Sí                |
| Cantidad de Paquetes            | 1                 |
| Longitud de la Caja             | 10.2 in [26.0 cm] |
| Ancho de la Caja                | 4.6 ft [1.4 m]    |
| Altura de la Caja               | 5.5 in [13.9 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío     | 63.0 lb [28.6 kg] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 4 - Rueda                            |
|                     | 18 - Tuerca hexagonal con reborde M6 |
|                     | 18 - Arandela plana M6               |
|                     | 18 - Tornillo de cabeza hexagonal M6 |
|                     | 8 - Gancho para la gestión de cables |
|                     | 8 - Tornillo para montaje de gancho  |
|                     | 2 - Riel Vertical Izquierdo          |
|                     | 2 - Riel Vertical Derecho            |
|                     | 8 - Sección de esquina               |
|                     | 4 - Sección central                  |
|                     | 2 - Soporte Superior                 |
|                     | 2 - Soporte de expansión             |
|                     | 50 - Tornillo de cabeza hexagonal M8 |
|                     | 1 - Llave para 10mm                  |

- 1 - Destornillador de punta Phillips
- 4 - Tornillo con cabeza de estrella (Philips)
- 4 - Arandela de bloqueo
- 24 - Tornillo M6
- 24 - Arandela plástica M6
- 24 - Tuerca enjaulada M6
- 4 - Patas niveladoras
- 50 - Arandela plana M8
- 4 - Alambre de conexión a tierra
- 1 - Manual

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

