

Rack Serveur Mobile 18U 4 Poteaux, Rack Réseau 19" 4 Poteaux avec Roulettes, Rack Roulant avec Profondeur Ajustable pour PC/AV/Données/Informatique - Roulettes, Pieds de nivellation ou Fixation au Sol

Nº de produit: 4POSTRACK18U



Le rack à cadre ouvert 18U vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 18U 4 montants comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (56,0 à 101,7 cm) qui permettent d'adapter facilement le rack de serveur ajustable à votre équipement.

Ce rack de serveur autoportant durable prend en charge une capacité de charge statique pouvant atteindre 544 kg et un poids de roulement portable de 300 kg. Le rack est également conforme à la norme EIA/ECA-310 de par sa conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack d'équipement de réseau.

Afin de vous offrir une solution complète de stockage sur serveur qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack de serveur mobile comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également prépercée afin de fixer solidement le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre une meilleure stabilité tout en étant autoportant.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack
- Stockage durable pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM et l'équipement de réseau
- Equipment A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

- PROFONDEUR RÉGLABLE : Rack serveur 18U à 4 montants avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 56,0 à 101,7cm; Compatible avec divers serveurs/commutateurs/données/AV et autres équipements informatiques; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- ASSEMBLAGE FACILE : Rack avec instructions d'assemblage faciles à suivre et vidéo; Livraison compacte en paquet plat pour éviter les dommages/faciliter l'installation; Hauteur de 90cm, idéal pour les armoires de service/serveur ou les espaces étroits
- ACIER ROULÉ À FROID : Rack 19" à cadre ouvert conçu pour la ventilation avec une hauteur de montage de 18U et une capacité de 544kg (stationnaire); 3 options d'installation incluses : roulettes/pieds de mise à niveau ou plaque de base pour le fixer au sol
- MATÉRIEL INCLUS : Le support roulant comprend des écrous à cage et des vis, des repères faciles à lire pour les unités (U) et le réglage de la profondeur, des crochets de gestion des câbles pour l'organisation, et les outils d'assemblage nécessaires
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce rack 18U est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert

Hauteur U	18U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestion des câbles intégrée
	Roulettes (incluses)
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Assemblage facile
	Marquage U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
------------------------------	--------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Longueur du produit	3.7 ft [1.1 m]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	35.6 in [90.4 cm]
Poids du produit	58.4 lb [26.5 kg]
Profondeur de montage maximal	40.0 in [101.7 cm]
Profondeur de montage	22.0 in [56 cm]

minimale

Hauteur avec roulettes 38.5 in [97.7 cm]

Informations
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.2 in [26.0 cm]
Largeur du Colis	4.6 ft [1.4 m]
Hauteur du Paquet	5.5 in [13.9 cm]
Poids brut	63.0 lb [28.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Roulette
	18 - Ecrou à brides M6
	18 - Rondelle plate M6
	18 - Vis hexagonale M6
	8 - Crochet de gestion des câbles
	8 - Vis de fixation du crochet
	2 - Rail vertical gauche
	2 - Rail vertical droit
	8 - Section d'angle
	4 - Section centrale
	2 - Support supérieur
	2 - Support de base
	50 - Vis hexagonale M8
	1 - Clé de 10 mm

1 - Tournevis cruciforme Philips

4 - Vis à tête Philips

4 - Rondelle verrouillable

24 - Vis M6

24 - Rondelle en plastique M6

24 - Écrou cage M6

4 - Pieds de mise à niveau

50 - Rondelle plate M8

4 - Fil de mise à la terre

1 - Manuel

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

