

## Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

N° de produit: 4POSTRACK25

Le rack à cadre ouvert et à 4 montants 25U 4POSTRACK25 constitue un logement durable à l'air libre pour les serveurs et l'équipement réseau montés en rack. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le rack de serveur comporte des rails de montage épais pour une plate-forme d'installation stable, avec une profondeur de montage réglable (de 23,5 à 39,2 pouces), vous offrant ainsi plus de polyvalence pour monter votre équipement.

Ce rack 25U respecte les normes EIA-RS-310C, tout en offrant une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, un emballage à plat permet de réduire les coûts d'expédition et simplifie la manutention.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de 4 roulettes (4POSTCASTER) en option, à installer sous le rack pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

### Spécifications techniques

- Rails de montage épais
- Ventilation et acheminement des câbles non entravés
- Conception à cadre ouvert 25U
- Emballage à plat pour une expédition facile

- Profondeur de montage réglable de 18,3 à 39,2 pouces
- Supporte une charge pouvant atteindre 450 kg
- Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	25U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables  Base Plate with Floor-Anchoring Holes  Assemblage facile  Roulettes (en option)
Profil de rail de montage	C-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity	994.5 lb [450 kg]
-----------------	-------------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

---

Product  
Measurements

Longueur du produit	24.4 in [62 cm]
Largeur du produit	22.5 in [57.1 cm]
Hauteur du produit	4.0 ft [1.2 m]
Poids du produit	84.2 lb [38.1 kg]
Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
Profondeur de montage minimale	18.3 in [46.6 cm]
Hauteur avec roulettes	4.3 ft [1.3 m]

---

Informations  
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	4.2 ft [1.3 m]
Package Width	25.1 in [63.8 cm]
Package Height	6.8 in [17.2 cm]
Poids brut	92.2 lb [41.7 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Cadres avant/arrière
	Plaques de sol
	Bras horizontaux réglables
	Supports de fixation de plancher
	Clé hexagonale M8
	Vis à six pans creux M8 x 25
	Vis à tête bombée M5 x 15
	Capuchons de bague



Vis M5

Écrous cage M5

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

