

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK25



StarTech.com

L'armadio rack a giorno 25U 4 staffe 4POSTRACK25 offre un resistente alloggiamento a giorno per server e apparecchiature di rete montabili in rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il server rack presenta robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile oltre alla regolazione della profondità di montaggio (23,5 - 39,2") offrendo così la flessibilità per l'adattamento delle apparecchiature montate su rack.

Il rack da 25U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le apparecchiature dei produttori principali. Il rack presenta inoltre una confezione con design piatto che consente di ridurre le spese di spedizione e semplificare la movimentazione.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER) che possono essere installate alla base del rack, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in base alle necessità di utilizzo future.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack

- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- Design a giorno da 25U
- Profondità di montaggio regolabile da 18,3" a 39,2"
- Supporta un peso massimo di 450 kg
- Guide di montaggio resistenti
- Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
- Ventilazione senza ostacoli e instradamento dei cavi
- Imballaggio piatto per una spedizione agevole
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Rotelle (opzionali) Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	C-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 994.5 lb [450 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto 24.4 in [62.0 cm]

Larghezza prodotto 22.5 in [57.1 cm]

Altezza prodotto 4.0 ft [1.2 m]

Peso prodotto 84.2 lb [38.1 kg]

Profondità di
montaggio massima 39.4 in [100 cm]

Profondità di
montaggio minima 18.3 in [46.6 cm]

Altezza con ruote
orientabili 4.3 ft [1.3 m]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio) Sì

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 25.1 in [63.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 92.2 lb [41.7 kg]



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Frame anteriori/posteriori

Piastre da pavimento

Bracci orizzontali regolabili

Staffa per montaggio a pavimento

Chiave a brugola M8

Viti a esagono incassato M8x25

Viti a testa tonda M5x15

Protezioni per bussole

Viti M5

Dadi ingabbiati M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

