

25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Productcode: 4POSTRACK25



StarTech.com

Het 4POSTRACK25 25U open-framerack met 4 stijlen vormt een duurzame, open behuizing voor in een rack te monteren servers en netwerkapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het serverrack heeft robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform met instelbare montagediepte (23,5 - 39,2"), waardoor u uw apparatuur op de door u gewenste plaats in het rack kunt installeren.

Dit 25U-rack voldoet aan EIA-RS-310C standaards en is dankzij het universele design geschikt voor de apparatuur van de populaire fabrikanten. Daarnaast wordt het rack plat verpakt om de verzendkosten te verlagen en de hantering te vergemakkelijken.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele 4-delige zwenkwielse (4POSTCASTER) die aan de onderkant van het rack kan worden geïnstalleerd, waardoor de kast/het rack gemakkelijker kan worden verplaatst als dat in de toekomst noodzakelijk zou zijn.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

Eigenschappen

- 25U open-framedesign
- Instelbare montagediepte tussen 18,3" en 39,2"
- Max. ondersteund gewicht: 450 kg
- Robuuste montagerails
- Voorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
- Onbelemmerde ventilatie en kabelaanleg
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	25U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Zwenkwielen (optie) Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	C-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 994.5 lb [450 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product Measurements

Lengte product 24.4 in [62.0 cm]

Breedte product 22.5 in [57.1 cm]

Hoogte product 4.0 ft [1.2 m]

Gewicht product 84.2 lb [38.1 kg]

Maximale montagediepte 39.4 in [100 cm]

Minimale montagediepte 18.3 in [46.6 cm]

Hoogte met wielen 4.3 ft [1.3 m]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist) Ja

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 25.1 in [63.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 92.2 lb [41.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd Voor-/achterframes



Vloerplaten

Instelbare horizontale armen

Vloermontagesteunen

M8 inbussleutel

M8x25 inbusschroeven

M5x15 laagbolkop-schroeven

Busdoppen

M5 schroeven

M5 kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

