

25U serverskåp med justerbart djup, öppen ram och 4 stolpar

Produkt ID: 4POSTRACK25



StarTech.com

4POSTRACK25 25U skåpet med öppna ramar och 4 stolpar ger ett hållbart skydd med fritt luftflöde för hyllmonterade servrar och nätverksutrustning. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Serverracket har kraftiga monteringskenor för att garantera stabil installationsplattform, med stöd för justering av monteringsdjupet (23,5-39,2") vilket ger dig flexibiliteten att passa in din rackmonterade utrustning.

Denna 25U-hylla är kompatibel med EIA-RS-310C-standarder och har en universell design som är kompatibel med utrustning från populära tillverkare. Dessutom levereras hyllan i ett platt paket, vilket ger lägre transportkostnader och enklare hantering.

För ännu mer mångsidighet har StarTech.com en valfri stödhjulssats med 4 st. hjul (4POSTCASTER) som kan installeras på hyllans undersida för att skåpet/hyllan enklare ska kunna flyttas vid behov.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs
- Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat utrymme och monterbar

## utrustning

- Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio

## Funktioner

- 25U med öppen ram
- Justerbart monteringsdjup på 18,3-39,2 cm
- Har en viktkapacitet på upp till 450 kg
- Kraftiga monteringskenor
- Förborrade hål för att säkra racket direkt till golvet
- Obehindrad ventilation och kabeldragning
- Platt paket för enkel transport
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

---

## Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	25U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor Base Plate with Floor-Anchoring Holes Hjul (tillval) Enkel montering
Profil monteringskenor	C-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

---

Prestanda

Weight Capacity 994.5 lb [450 kg]

---

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

---

Product Measurements

Produktlängd 24.4 in [62.0 cm]

Produktbredd 22.5 in [57.1 cm]

Produkt höjd 4.0 ft [1.2 m]

Produktvikt 84.2 lb [38.1 kg]

Maximalt monteringsdjup 39.4 in [100 cm]

Minsta monteringsdjup 18.3 in [46.6 cm]

Höjd med hjul 4.3 ft [1.3 m]

---

Förpackning

Platt paket (montering krävs) Ja

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 25.1 in [63.8 cm]

Package Height 6.8 in [17.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 92.2 lb [41.7 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- Främre/bakre ramar
- Golvplattor
- Justerbara horisontella armar
- Monteringsfästen för golv



M8 insexnyckel

M8x25 hexagonala insexskruvar

M5x15 skruvar med kullriga skallar

Bussningshylsor

M5-skruvar

M5 korgmuttrar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

