


Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U y 19 Pulgadas con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado - Armario Rack Autoportante con Ruedas - (4POSTRACK25U)

ID del Producto: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (23 a 41 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este rack durable con cuatro columnas tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack abierto para servidores 25U de 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0 cm a 101,7 cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **FÁCIL MONTAJE:** Rack de red móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Altura de 129cm con ruedas, 122cm sin ruedas
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack abierto de 4 columnas de 19 pulgadas con una altura de montaje de 25U y una capacidad de peso de 544kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales informáticos, este rack de 25U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	25U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso

Gestor de cables integrado
Ruedas (incluidas)
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Ensamblaje Sencillo
Marcas de U

Perfil para carriles de montaje En L
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario) 1200.2 lb [544.3 kg]

Características Físicas

Color Negro
Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 3.7 ft [1.1 m]
Ancho del Producto 23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto 4.0 ft [1.2 m]
Peso del Producto 72.8 lb [33.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 40.0 in [101.7 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 22.0 in [56 cm]
Altura con Ruedas 50.7 in [128.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	8.1 in [20.6 cm]
Ancho de la Caja	5.1 ft [1.6 m]
Altura de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	70.0 lb [31.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo
	2 - Riel vertical derecho
	2 - Soporte de expansión
	8 - Sección de esquina
	4 - Sección central
	2 - Soporte superior
	48 - Tornillo M8
	48 - Arandela M8
	1 - Llave para M8 (13 mm)
	1 - Llave para M6 (10 mm)
	1 - Destornillador de estrella
	32 - Tuerca enjaulada M6
	32 - Arandela acopada de PVC
	32 - Tornillo con cabeza de estrella M6
	12 - Gancho para la gestión de cables
	12 - Tornillo para montaje de gancho

4 - Ruedas

4 - Pies niveladores

16 - Tornillo M6

16 - Arandela plana M6

16 - Tuerca hexagonal con reborde M6

4 - Cables de Tierra

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.