


## Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U 19 Pulgadas con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado - Armario Rack Autoportante

ID del Producto: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (23 a 41 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este rack durable con cuatro columnas tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

## Características

- La ventaja de STARTECH.COM: StarTech ofrece para este producto una garantía de 2 años, con soporte técnico gratuito de por vida, además de ser la marca favorita de los profesionales de informática desde hace más de 30 años
- Lo Último en Versatilidad: Con un fondo ajustable de montaje de 59cm a 1,04m, este rack para servidores con marco abierto le ofrece una solución personalizada de almacenamiento de datos para su equipo informático
- Configuración Sencilla: El rack para servidores incluye accesorios como ruedas, patas niveladores y ganchos para gestión/administración de los cables. La base viene con agujeros pretaladrados, para fijar de forma segura el rack al suelo en caso necesario
- Fácil de Usar: Este rack para 25 unidades (25U) incluye marcas de fácil reconocimiento, tanto para unidades de rack (U), como el fondo. Posee un amplio rango de ajustes de fondo de montaje, los cuales facilitan adaptarlo a su equipo
- Fabricado para ser Durable: Este rack durable de 4 mástiles admite un peso de hasta 544kg, altura total de 1,29m (con ruedas), 1,20m (sin ruedas), y es compatible con las normas EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	25U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Gestor de cables integrado
	Ruedas (incluidas)
	Lengüeta(s) para conexión a tierra

	Patas niveladoras
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	1202.9 lb [544.3 kg]
-----------------------------------	----------------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

---


#### Medidas del Producto

Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.8 in [60.4 cm]
Altura del Producto	4.0 ft [1.2 m]
Peso del Producto	72.9 lb [33.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	3.3 ft [1.0 m]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]
Altura con Ruedas	4.2 ft [1.3 m]

---

#### Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
---------------------------------	----



Longitud de la Caja	5.0 ft [1.5 m]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	77.4 lb [35.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Riel vertical izquierdo
	Riel vertical derecho
	Soporte de expansión
	Sección de esquina
	Sección central
	Soporte superior
	Tornillo M8
	Arandela M8
	Llave para M8 (13 mm)
	Llave para M6 (10 mm)
	Destornillador de estrella
	Tuerca enjaulada M6
	Arandela acopada de PVC
	Tornillo con cabeza de estrella M6
	Gancho para la gestión de cables
	Tornillo para montaje de gancho
	Ruedas
	Pies niveladores
	Tornillo M6

Arandela plana M6

Tuerca hexagonal con reborde M6

Cables de Tierra

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

