

Rack 25U Móvil de Marco Abierto de 4 Columnas para Servidores - Rack de Cuatro Columnas 19 Pulgadas para Equipo de Red e Informático - Ruedas o Patas Niveladoras

ID del Producto: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas)/(56,0 a 101,7cm) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este rack durable con cuatro columnas tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack abierto para servidores 25U de 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0 cm a 101,7 cm) - Compatible con varios tipos de equipos Informáticos - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **FÁCIL MONTAJE:** Rack de red móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y vídeo en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Altura de 129cm con ruedas, 122cm sin ruedas
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack abierto de 4 columnas de 19 pulgadas con una altura de montaje de 25U y una capacidad de peso de 544kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para ordenadores incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales informáticos, este rack de 25U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

| | |
|----------------------------|--|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Montaje en Pared | No |
| Tipo de rack | 4 postes |
| Tipo de Marco | Rack Abierto |
| Altura U | 25U |
| Características Especiales | Carriles de montaje ajustables Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso Gestor de cables integrado Ruedas (incluidas) |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Lengüeta(s) para conexión a tierra |
| | Patas niveladoras |
| | Ensamblaje Sencillo |
| | Marcas de U |
| Perfil para carriles de montaje | En L |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | Cuadrado (para tuerca enjaulada) |
| Estándares Industriales | EIA/ECA-310-E |

Rendimiento

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Capacidad de Carga (Estacionario) | 1200.2 lb [544.3 kg] |
|-----------------------------------|----------------------|

Características Físicas

| | |
|-------------------------|-------|
| Color | Negro |
| Material de Fabricación | Acero |

Medidas del Producto

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Longitud del Producto | 3.7 ft [1.1 m] |
| Ancho del Producto | 23.6 in [60.0 cm] |
| Altura del Producto | 4.0 ft [1.2 m] |
| Peso del Producto | 72.8 lb [33.0 kg] |
| Profundidad Máxima de Montaje | 40.0 in [101.7 cm] |
| Profundidad Mínima de Montaje | 22.0 in [56 cm] |
| Altura con Ruedas | 50.7 in [128.8 cm] |

Información de la Caja

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | Sí |
| Longitud de la Caja | 8.1 in [20.6 cm] |
| Ancho de la Caja | 5.1 ft [1.6 m] |
| Altura de la Caja | 6.3 in [15.9 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 70.0 lb [31.8 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 2 - Riel vertical izquierdo |
| | 2 - Riel vertical derecho |
| | 2 - Soporte de expansión |
| | 8 - Sección de esquina |
| | 4 - Sección central |
| | 2 - Soporte superior |
| | 48 - Tornillo M8 |
| | 48 - Arandela M8 |
| | 1 - Llave para M8 (13 mm) |
| | 1 - Llave para M6 (10 mm) |
| | 1 - Destornillador de estrella |
| | 32 - Tuerca enjaulada M6 |
| | 32 - Arandela acopada de PVC |
| | 32 - Tornillo con cabeza de estrella M6 |
| | 12 - Gancho para la gestión de cables |
| | 12 - Tornillo para montaje de gancho |
| | 4 - Ruedas |

4 - Pies niveladores

16 - Tornillo M6

16 - Arandela plana M6

16 - Tuerca hexagonal con reborde M6

4 - Cables de Tierra

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.