


Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 25U con profondità regolabile da 56-101cm - Rack per apparecchiature di rete con rotelle, livellatori e gestione dei cavi

ID prodotto: 4POSTRACK25U



Il server rack 25U 4POSTRACK25U permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 25U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56-101 cm (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione di archiviazione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente server.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack

- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e il supporto tecnico gratuito a vita per questo rack 25U e rappresenta la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni
- **Massima versatilità:** grazie a una profondità di montaggio regolabile tra 56 e 101 cm, questo server rack a giorno offre una soluzione personalizzata di archiviazione dei dati per le apparecchiature IT
- **Installazione senza problemi:** il rack per server include accessori quali rotelle orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione cavi; la base è preforata per consentire il saldo fissaggio del rack al pavimento, se necessario
- **FACILITÀ DI UTILIZZO:** questo rack 25U presenta marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la profondità; dispone di un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature
- **COSTRUITO PER DURARE:** questo robusto server rack a 4 montanti supporta fino a 544 kg di carico, ha un'altezza totale di 129 cm (con rotelle), 122 cm (senza rotelle) ed è conforme alle specifiche EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Gestione cavi integrata Rotelle (incluse) Perni di messa a terra Piedini di livellamento Installazione semplice

		Marchature per unità rack
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	1202.9 lb [544.3 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
	Altezza prodotto	4.0 ft [1.2 m]
	Peso prodotto	72.9 lb [33.0 kg]
	Profondità di montaggio massima	3.3 ft [1.0 m]
	Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
	Altezza con ruote orientabili	4.2 ft [1.3 m]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Length	5.0 ft [1.5 m]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]



Package Height 7.9 in [20.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 77.4 lb [35.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Guida verticale sinistra

Guida verticale destra

Staffa di base

Sezione angolare

Sezione centrale

Staffa superiore

Bullone M8

Rondella M8

Chiave M8 (13 mm)

Chiave M6 (10 mm)

Cacciavite Phillips

Dado ingabbiato M6

Rondella concava in PVC

Vite con testa a croce M6

Gancio gestione cavi

Vite di montaggio gancio

Ruote orientabili

Piedini di livellamento

Vite M6

Rondella piana M6



Dado flangiato M6

Cavi di messa a terra

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

