

Rack 25U Móvil de Marco Abierto de 4 Postes para Servidores - Rack de Cuatro Postes 19 Pulgadas para Equipo de Red y TI - Ruedas o Patas Niveladoras

ID del Producto: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas)/(56.0 a 101.7cm) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este rack durable con cuatro columnas tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack abierto para servidores 25U de 4 postes con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 22" a 40" (de 56,0 cm a 101,7 cm) - Compatible con varios tipos de equipos de TI - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **FÁCIL MONTAJE:** Rack de red móvil con instrucciones de montaje fáciles de seguir y video en línea - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Altura de 129cm con ruedas, 122cm sin ruedas
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Rack abierto de 4 postes de 19 pulgadas con una altura de montaje de 25U y una capacidad de peso de 544kg (estacionario) - Incluye 3 opciones de instalación: Ruedas, patas niveladoras o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack rodante para computadoras incluye tuercas jaula y tornillos para montar el equipo, marcas de ajuste de profundidad y de unidades (U) fáciles de leer, ganchos para organizar los cables y las herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este rack de 25U está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	25U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Gestor de cables integrado
	Ruedas (incluidas)

	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento	
Capacidad de Carga (Estacionario)	1200.2 lb [544.3 kg]
Características Físicas	
Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Medidas del Producto	
Longitud del Producto	3.7 ft [1.1 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	4.0 ft [1.2 m]
Peso del Producto	72.8 lb [33.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	40.0 in [101.7 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]
Altura con Ruedas	50.7 in [128.8 cm]
Información de la Caja	

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	8.1 in [20.6 cm]
Ancho de la Caja	5.1 ft [1.6 m]
Altura de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	70.0 lb [31.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo
	2 - Riel vertical derecho
	2 - Soporte de expansión
	8 - Sección de esquina
	4 - Sección central
	2 - Soporte superior
	48 - Tornillo M8
	48 - Arandela M8
	1 - Llave para M8 (13 mm)
	1 - Llave para M6 (10 mm)
	1 - Destornillador de estrella
	32 - Tuerca enjaulada M6
	32 - Arandela acopada de PVC
	32 - Tornillo con cabeza de estrella M6
	12 - Gancho para la gestión de cables
	12 - Tornillo para montaje de gancho
	4 - Ruedas

4 - Pies niveladores

16 - Tornillo M6

16 - Arandela plana M6

16 - Tuerca hexagonal con reborde M6

4 - Cables de Tierra

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.