


25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Productcode: 4POSTRACK25U



Met het 4POSTRACK25U 25U serverrack kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open frame en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 25U rack gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rackeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 58 tot 104 cm (23 tot 41")) waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 544 kg en voldoet aan diverse industriële rackstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Voor een complete serveropbergoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt worden bij dit rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis gaten voorgeboord om het rack, indien nodig, stevig in de vloer vast te maken, waardoor u het rack nog beter aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

- In een rack te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen

- Het voordeel van STARTECH.COM: StarTech biedt 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor dit 25U rack en is al meer dan 30 jaar de keus van IT-professionals en bedrijven
- Ultieme veelzijdigheid: Met een verstelbare montagediepte van 59 tot 104 cm is dit open frame server rack een aanpasbare dataopslagoplossing voor uw IT-apparatuur
- Gebruiksvriendelijk: Dit 25U rack is voorzien van gemakkelijk leesbare markeringen voor zowel rack eenheden (U) als diepte; er zijn vele verschillende diepte-instellingen waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast
- Gebouwd voor duurzaamheid: Dit duurzame rack met 4 stijlen is geschikt voor een gewicht tot 544 kg, heeft een totale producthoogte van 129 cm (met zwenkwielen) c.q. 120 cm (zonder zwenkwielen) en voldoet aan EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494
- Probleemloze installatie: Bij het server rack worden ook accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten, kabelmanagementhaken; de grondplaat is vorgeboord zodat het rack indien nodig stevig aan de vloer kan worden bevestigd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	25U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Geïntegreerd kabelbeheer Zwenkwielen (meegeleverd) Aardingslip(pen) Stelpoten Eenvoudig monteerbaar

	U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	1202.9 lb [544.3 kg]
------------------------------	----------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	23.8 in [60.4 cm]
Hoogte product	4.0 ft [1.2 m]
Gewicht product	72.9 lb [33.0 kg]
Maximale montagediepte	3.3 ft [1.0 m]
Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]
Hoogte met wielen	4.2 ft [1.3 m]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	5.0 ft [1.5 m]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	7.9 in [20.0 cm]



Verzendgewicht
(verpakt) 77.4 lb [35.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	
	Linker verticale rail
	Rechter verticale rail
	Basissteun
	Hoekgedeelte
	Middelste gedeelte
	Bovenste steun
	M8 bout
	M8 onderlegging
	M8 (13 mm) sleutel
	M6 (10 mm) sleutel
	Kruiskopschroevendraaier
	M6 kooimoer
	PVC-cuponderlegging
	M6 kruiskopschroef
	Kabelhaak
	Haakmontageschroef
	Wielen
	Stelpoten
	M6 schroef
	M6 platte onderlegging
	M6 flensmoer

Aardingsdraden

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

