


25U-serverrack med öppen ram - 4 stolpar justerbart djup (59 cm till 104 cm) rack för nätverksutrustning med hjul/nivåfötter/kabelhantering (4POSTRACK25U)

Produkt ID: 4POSTRACK25U



4POSTRACK25U 25U serverhyllan låter dig lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil hylla med justerbart djup och öppen ram.

25U hyllan är enkel att använda med lättlästa markeringar för både hyllenheter (U) och djup och stor justeringsmöjlighet (23 - 41 tums) i djupled som gör det enkelt att justera hyllan till din utrustning.

Denna hållbara hylla med 4 stolpar stöder statisk belastning på upp till 544 kg och är kompatibel med flera industristandarder (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för en universell design som passar det mesta inom hyllutrustning.

För en komplett lösning för serverförvaring som besparar dig tid och pengar har hyllan även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar. Basen är även förborrad för att kunna säkra hyllan till golvet vid behov och ger dig extra stabilitet för att bättre passa din omgivning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Hållbar lagring för hyllmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Lämplig för hyllmonterad utrustning när säkerhet på hyllnivå inte behövs
- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- **Fördelarna med STARTECH.COM:** StarTech.com erbjuder 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support för detta 25U-rack och har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år
- **Ultimat mångsidighet:** Med ett justerbart monteringsdjup på 59 cm till 104 cm ger det här serverracket med öppen ram dig en skräddarsydd datalagringslösning för din IT-utrustning
- **Problemfri installation:** Serverracket levereras med tillbehör som hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar; bottenplattan är förborrad för att säkert fästa racket mot golvet vid behov
- **Användarvänlig:** Detta 25U-rack har lättlästa markeringar för både rackenheter (U) och djup; det har många justeringar av monteringsdjup som enkelt kan anpassas efter din utrustning
- **Byggd för att hålla:** Detta hållbara rack med 4 stolpar stöder upp till 544 kilo, har en total höjd på 129 centimeter (med hjul), 120 cm (utan hjul) och är EIA/ECA-310-, IEC 60297-, DIN 41494-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	25U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Inbyggd kabelhantering
	Hjul (medföljer)
	Jordningsklack(ar)
	Nivåfötter
	Enkel montering
	U-markeringar

Profil monteringskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	1202.9 lb [544.3 kg]
------------------------------	----------------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product Measurements

Produktlängd	3.4 ft [1.0 m]
Produktbredd	23.8 in [60.4 cm]
Produkt höjd	4.0 ft [1.2 m]
Produktvikt	72.9 lb [33.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	3.3 ft [1.0 m]
Minsta monteringsdjup	22.0 in [56 cm]
Höjd med hjul	4.2 ft [1.3 m]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	5.0 ft [1.5 m]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	7.9 in [20.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	77.4 lb [35.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Vänster vertikal skena
-----------------	------------------------

Höger vertikal skena
Basfäste
Hörnsektion
Mittsektion
Toppfäste
M8 bult
M8 bricka
M8 skiftnyckel (13 mm)
M6 skiftnyckel (10 mm)
Stjärnskruvmejsel
M6 korgmutter
Konisk PVC-bricka
M6 Phillips-skruv
Kabelhanteringskrok
Monteringsskruv för krok
Hjul
Nivåfötter
M6 skruv
Platt M6-bricka
M6 flänsmutter
Jordkablar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

