

Armario Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

ID del Producto: 4POSTRACK36



El rack 36U de 4 postes con fondo ajustable, modelo 4POSTRACK36, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores y equipo para redes de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este armario está hecho con carriles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación y postes ajustables para que la instalación resulte más flexible.

El estante para 36U cumple con las normas EIA-RS-310C y ofrece un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el estante para equipos se embala en una caja plana, lo cual reduce los costos de envío y simplifica su manipulación y montaje.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un kit de ruedas de 4 piezas (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack de servidores 36U, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

StarTech.com también ofrece los siguientes armarios/racks de marco abierto con 4 postes:

- Armario/rack abierto 12U con 4 postes
- Armario/rack abierto 25U con 4 postes
- Armario/rack abierto 42U con 4 postes

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos instalados en racks en que no se requiera seguridad a nivel del rack
- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo, estudios de radio o televisión

Características

- Los rieles de montaje con fondo ajustable garantizan amplia compatibilidad con los equipos
- La resistente base con agujeros taladrados de fábrica permiten atornillar el rack al suelo cuando se instale equipo pesado para montaje en rack
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Rieles de montaje resistentes
- Ventilación sin obstrucciones
- Kit opcional de ruedas disponible

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	36U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
	Ruedas (opcional)

Ensamblaje Sencillo

Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	1000.0 lb [452.5 kg]
--------------------	----------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	23.7 in [60.1 cm]
Ancho del Producto	22.6 in [57.3 cm]
Altura del Producto	5.6 ft [1.7 m]
Peso del Producto	96.2 lb [43.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [100 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	18.3 in [46.6 cm]
Altura con Ruedas	5.9 ft [1.8 m]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	5.9 ft [1.8 m]
Ancho de la Caja	25.3 in [64.2 cm]



Altura de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	104.3 lb [47.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Rack 36 U abierto
	Kit de Montaje (tornillos, llave inglesa, topes)
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Instrucciones de Montaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

