

Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

N° de produit: 4POSTRACK36



Le rack 36U 4 montants à profondeur réglable 4POSTRACK36 constitue un logement robuste à cadre ouvert pour les serveurs et l'équipement réseau montables en rack. Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Le rack serveur comporte des rails de montage épais qui garantissent une plateforme d'installation stable, ainsi que des montants réglables pour une flexibilité d'installation optimale.

Ce rack 36U respecte les normes EIA-RS-310C, offrant ainsi une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, il est livré dans un emballage à plat, ce qui réduit les frais d'expédition, tout en facilitant la manutention et le montage.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de roulettes 4 pièces (4POSTCASTER) en option à installer sous le rack serveur pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

StarTech.com propose également les racks/armoires 4 montants à cadre ouvert suivants :

- Rack/armoire 12U 4 montants à cadre ouvert
- Rack/armoire 25U 4 montants à cadre ouvert
- Rack/armoire 42U 4 montants à cadre ouvert

Ce produit bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo
- Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur
- Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack

Spécifications techniques

- Les rails de montage à profondeur réglable garantissent une compatibilité avec de nombreux équipements
- La base prépercée robuste vous permet de boulonner le rack serveur au sol pour le montage en rack d'équipement lourd
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Rails de montage épais
- Aération sans obstacle
- Kit de roulettes disponible en option

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	36U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Roulettes (en option)

Assemblage facile

Profil de rail de montage C-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 1000.0 lb [452.5 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 23.7 in [60.1 cm]

Largeur du produit 22.6 in [57.3 cm]

Hauteur du produit 5.6 ft [1.7 m]

Poids du produit 96.2 lb [43.5 kg]

Profondeur de montage maximal 39.4 in [100 cm]

Profondeur de montage minimale 18.3 in [46.6 cm]

Hauteur avec roulettes 5.9 ft [1.8 m]

Informations d'emballage

Emballage à plat Oui

Package Length 5.9 ft [1.8 m]

Package Width 25.3 in [64.2 cm]



Package Height	6.7 in [16.9 cm]
Poids brut	104.3 lb [47.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Rack 36U à cadre ouvert
	Kit de montage (vis, clé, capuchons)
	Vis M5
	Écrous cage M5
	Consignes de montage

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

