

## Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

N° de produit: 4POSTRACK36



Le rack 36U 4 montants à profondeur réglable 4POSTRACK36 constitue un logement robuste à cadre ouvert pour les serveurs et l'équipement réseau montables en rack. Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Le rack serveur comporte des rails de montage épais qui garantissent une plateforme d'installation stable, ainsi que des montants réglables pour une flexibilité d'installation optimale.

Ce rack 36U respecte les normes EIA-RS-310C, offrant ainsi une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, il est livré dans un emballage à plat, ce qui réduit les frais d'expédition, tout en facilitant la manutention et le montage.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de roulettes 4 pièces (4POSTCASTER) en option à installer sous le rack serveur pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

StarTech.com propose également les racks/armoires 4 montants à cadre ouvert suivants :

- Rack/armoire 12U 4 montants à cadre ouvert
- Rack/armoire 25U 4 montants à cadre ouvert
- Rack/armoire 42U 4 montants à cadre ouvert

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo
- Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur
- Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack

## Spécifications techniques

- **CONCEPTION UNIVERSELLE** : Ce rack audio-vidéo 36U ajustable est conforme aux normes EIA-RS-310C, offrant une polyvalence compatible avec les composants informatiques de divers fabricants populaires
- **CONÇU POUR DURER** : Le rack de communication à cadre ouvert à 4 montants supporte jusqu'à 450kg, a une hauteur totale de 178,6 cm avec roulettes et est conforme aux normes EIA-RS-310C
- **VERSATILITÉ SUPPLÉMENTAIRE** : L'armoire pour équipement réseau et de données est dotée de rails de montage de forte épaisseur pour une plate-forme d'installation stable et de montants réglables pour une installation flexible de votre équipement de serveur
- **CONFORME AU TAA** : L'armoire multimédia 36U à 4 montants est un produit conforme au TAA qui respecte les exigences de la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), permettant aux gouvernements d'acheter des produits GSA Schedule
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce rack 36U ajustable est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants

Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	36U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables  Base Plate with Floor-Anchoring Holes  Roulettes (en option)  Assemblage facile
Profil de rail de montage	C-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

---

#### Product Measurements

Longueur du produit	23.7 in [60.1 cm]
Largeur du produit	22.6 in [57.3 cm]
Hauteur du produit	6.7 in [17.0 cm]
Poids du produit	96.0 lb [43.5 kg]
Profondeur de montage maximal	39.4 in [100 cm]
Profondeur de montage minimale	18.3 in [46.6 cm]
Hauteur avec roulettes	70.3 in [178.6 cm]

---

Informations  
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	5.8 ft [1.8 m]
Package Width	25.3 in [64.2 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Poids brut	104.0 lb [47.2 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack 36U à cadre ouvert
	1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)
	62 - Vis M5
	62 - Écrous cage M5
	1 - Consignes de montage

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis