

Armadio Rack con telaio aperto a 4 colonne - 36U

ID prodotto: 4POSTRACK36



Il rack 4POSTRACK36 a profondità regolabile, da 36U e con 4 staffe è un alloggiamento aperto e resistente per server a rack e apparecchiature di rete. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

L'armadio include guide di montaggio molto robuste che assicurano la stabilità della piattaforma di installazione e la massima flessibilità, grazie alla staffe regolabili.

Il rack da 36U è conforme agli standard EIA-RS-310C e presenta un design universale, compatibile con i dispositivi delle principali marche. Inoltre, il rack ha un imballaggio piatto per ridurre i costi di spedizione e semplificare le operazioni di trasporto e assemblaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre anche un Kit con 4 rotelle (4POSTCASTER) che possono essere installate nella parte inferiore del server rack 36U per una maggiore comodità di spostamento.

StarTech.com commercializza anche i seguenti rack/armadi a telaio aperto con 4 staffe:

- Rack/armadio 12U con 4 staffe e telaio aperto
- Rack/armadio 25U con 4 staffe e telaio aperto
- Rack/armadio 42U con 4 staffe e telaio aperto

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva
- Eccezionale per uffici satellite e negozi al dettaglio in cui si richiede una quantità limitata di apparecchiature per server
- Adatto per apparecchiature montate su rack che non richiedono sicurezza a livello di rack

Caratteristiche

- **DESIGN UNIVERSALE:** questo rack audio-video regolabile da 36U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre una versatilità compatibile con i componenti dei computer di diversi produttori
- **COSTRUITO PER DURARE:** il rack per comunicazioni con telaio aperto a 4 colonne supporta fino a 450kg, ha un'altezza totale del prodotto di 178,6 cm con le rotelle ed è conforme agli standard EIA-RS-310C
- **MAGGIORE VERSATILITÀ:** l'armadio rack per apparecchiature di rete e dati è dotato di guide di montaggio di grosso spessore per una struttura di installazione stabile e di montanti regolabili per un'installazione flessibile delle apparecchiature server
- **CONFORME ALLA NORMATIVA TAA:** l'armadio multimediale 36U a 4 montanti è un prodotto conforme alle NORME TAA, e aderisce ai requisiti del Federal Trade Agreements Act (TAA) degli Stati Uniti, consentendo gli acquisti GSA Schedule del governo
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo server rack regolabile da 36U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe

	Tipo frame	A giorno
	Altezza U	36U
	Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes
		Rotelle (opzionali)
		Installazione semplice
	Profilo guida di montaggio	C-Shape
Prestazioni	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Caratteristiche fisiche	Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Lunghezza prodotto	23.7 in [60.1 cm]
	Larghezza prodotto	22.6 in [57.3 cm]
	Altezza prodotto	6.7 in [17.0 cm]
	Peso prodotto	96.0 lb [43.5 kg]
	Profondità di montaggio massima	39.4 in [100 cm]
	Profondità di montaggio minima	18.3 in [46.6 cm]
	Altezza con ruote orientabili	70.3 in [178.6 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	5.8 ft [1.8 m]
Package Width	25.3 in [64.2 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	104.0 lb [47.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack aperto 36 U
	1 - Kit di assemblaggio (viti, chiave, capsule)
	62 - Viti M5
	62 - Dadi ingabbiati M5
	1 - Istruzioni di assemblaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.