

Rack de 36U de Marco Abierto de Servicio Pesado - Gabinete Rack de Servidores con 450kg de Capacidad - 4 Postes - Profundidad Ajustable de 46.5 a 99.5cm (18.3 a 39.2in)

ID del Producto: 4POSTRACK36



El rack 36U de 4 postes con fondo ajustable, modelo 4POSTRACK36, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores y equipo para redes de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este armario está hecho con carriles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación y postes ajustables para que la instalación resulte más flexible.

El estante para 36U cumple con las normas EIA-RS-310C y ofrece un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el estante para equipos se embala en una caja plana, lo cual reduce los costos de envío y simplifica su manipulación y montaje.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un kit de ruedas de 4 piezas (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack de servidores 36U, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

StarTech.com también ofrece los siguientes armarios/racks de marco abierto con 4 postes:

- Armario/rack abierto 12U con 4 postes
- Armario/rack abierto 25U con 4 postes
- Armario/rack abierto 42U con 4 postes

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- Adecuado para equipos instalados en racks en que no se requiera seguridad a nivel del rack

Características

- **DISEÑO UNIVERSAL:** Este rack de audio y video ajustable de 36U cumple las normas EIA-RS-310C, por lo que ofrece una versatilidad compatible con componentes informáticos de los fabricantes más importantes
- **CONSTRUIDO PARA DURAR:** El rack de comunicaciones de bastidor abierto de 4 postes soporta hasta 450kg, tiene una altura total del producto de 178.6cm con ruedas y cumple la normativa EIA-RS-310C
- **VERSATILIDAD ADICIONAL:** El gabinete para equipos de red y datos cuenta con raíles de montaje de calibre grueso para una plataforma de instalación estable y postes ajustables para una instalación flexible de sus equipos de servidor
- **CUMPLE CON LA TAA:** El gabinete para medios de comunicación de 4 postes 36U es un producto que cumple con la TAA y se adhiere a los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de EE.UU. (TAA), lo que permite las compras del gobierno GSA Schedule
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este rack ajustable de 36U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	36U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso Ruedas (opcional) Ensamblaje Sencillo
Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	992.2 lb [450 kg]
-----------------------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	23.7 in [60.1 cm]
Ancho del Producto	22.6 in [57.3 cm]
Altura del Producto	6.7 in [17.0 cm]
Peso del Producto	96.0 lb [43.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [100 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 18.3 in [46.6 cm]

Altura con Ruedas 70.3 in [178.6 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 5.8 ft [1.8 m]

Ancho de la Caja 25.3 in [64.2 cm]

Altura de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 104.0 lb [47.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Rack 36 U abierto
- 1 - Kit de Montaje (tornillos, llave inglesa, topes)
- 62 - Tornillos M5
- 62 - Tuercas Jaula M5
- 1 - Instrucciones de Montaje

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.