

36U verstelbare open frame server rack / serverkast met 4 stijlen

Productcode: 4POSTRACK36



Het 4POSTRACK36 36U rack met verstelbare diepte en 4 stijlen vormt een duurzame, open-frame behuizing voor rackgemonteerde servers en netwerkapparatuur. Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De apparatuurkast is voorzien van sterke montagerails die een stabiele installatie garanderen en verstelbare stijlen voor een flexibele installatie.

Het 36U rack voldoet aan EIA-RS-310C standaards, en biedt een universeel design dat compatibel is met de apparatuur van populaire fabrikanten. Daarnaast wordt het apparaat rack plat verpakt om de verzendkosten te verlagen en de hantering en montage te vergemakkelijken.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele 4-delige zwenkwielset (4POSTCASTER) die aan de onderkant van het 36U server rack kan worden geïnstalleerd, waardoor de kast/het rack gemakkelijker kan worden verplaatst als dat in de toekomst noodzakelijk zou zijn.

StarTech.com biedt ook de volgende open-frame racks/kasten met 4 stijlen:

- 12U open rack/kast met 4 stijlen
- 25U open rack/kast met 4 stijlen
- 42U open rack/kast met 4 stijlen

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkkapparatuur
- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes
- Ideaal voor kleine kantoren en winkelbedrijven waar slechts weinig serverapparatuur aanwezig is
- Geschikt voor rackgemonteerde apparatuur, waarbij rack beveiliging niet vereist is

Eigenschappen

- Montagerails met instelbare diepte zorgen voor brede apparatuurcompatibiliteit
- Met behulp van de sterke, vorgeboorde basis kunt u het server rack op de vloer vastschroeven, als u zware rackgemonteerde apparatuur monteert
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Robuuste montagerails
- Ongehinderde ventilatie
- Optionele zwenkwielset verkrijgbaar

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	36U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Zwenkwielen (optie)



	Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	C-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	1000.0 lb [452.5 kg]
-----------------	----------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	23.7 in [60.1 cm]
Breedte product	22.6 in [57.3 cm]
Hoogte product	5.6 ft [1.7 m]
Gewicht product	96.2 lb [43.5 kg]
Maximale montagediepte	39.4 in [100 cm]
Minimale montagediepte	18.3 in [46.6 cm]
Hoogte met wielen	5.9 ft [1.8 m]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	5.9 ft [1.8 m]
Package Width	25.3 in [64.2 cm]
Package Height	6.7 in [16.9 cm]
Verzendgewicht	104.3 lb [47.2 kg]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	36 U open rack
	Montageset (schroeven, sleutel, doppen)
	M5 schroeven
	M5 kooimoeren
	Montagehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

