

36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar

Produkt ID: 4POSTRACK36



Skåpet 4POSTRACK36 justerbart djup 36U med 4 stolpar och öppen ram ger ett hållbart skydd med fritt luftflöde för hyllmonterade servrar och nätverksutrustning. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Skåpet har kraftiga monteringskenor för att garantera en stabil installationsplattform samt justerbara stolpar för anpassningsbar installation.

Denna 36U-hylla är kompatibel med EIA-RS-310C-standarder och har en universell design som är kompatibel med utrustning från populära tillverkare. Racket levereras dessutom i ett platt paket för att minska transportkostnader och underlätta hantering och montering.

För ännu mer mångsidighet har StarTech.com en valfri stödhjulssats med 4 st. hjul (4POSTCASTER) som kan installeras på hyllans undersida för att skåpet/hyllan enklare ska kunna flyttas vid behov.

StarTech.com erbjuder även följande skåp med öppen ram och 4 stolpar:

- 12U Öppet rack/skåp med 4 stolpar
- 25U Öppet rack/skåp med 4 stolpar
- 42U Öppet rack/skåp med 4 stolpar

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat utrymme och monterbar utrustning
- Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio
- Perfekt för satellitkontor och butikspatser med begränsad serverutrustning
- Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs

## Funktioner

- Justerbara monteringskenor för stor utrustningskompatibilitet
- Tack vare den kraftig förborrade basen kan du skruva fast racket på golvet för montering av tung utrustning
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Kraftiga monteringskenor
- Obehindrad ventilation
- Hjulsats kan beställas som tillbehör

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	36U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Hjul (tillval)
	Enkel montering

Profil monteringskenor	C-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestanda

Weight Capacity	1000.0 lb [452.5 kg]
-----------------	----------------------

---

#### Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

---

#### Product Measurements

Produktlängd	23.7 in [60.1 cm]
Produktbredd	22.6 in [57.3 cm]
Produkt höjd	5.6 ft [1.7 m]
Produktvikt	96.2 lb [43.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	39.4 in [100 cm]
Minsta monteringsdjup	18.3 in [46.6 cm]
Höjd med hjul	5.9 ft [1.8 m]

---

#### Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	5.9 ft [1.8 m]
Package Width	25.3 in [64.2 cm]
Package Height	6.7 in [16.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	104.3 lb [47.2 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	36 U öppet rack
-----------------	-----------------



Monteringssats (skruv, skruvnyckel, lock)

M5-skruvar

M5 korgmuttrar

Monteringsinstruktioner

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

