

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 42U y 19 Pulgadas con Ruedas - con Profundidad Ajustable de 23 a 41 Pulgadas - Armario Rack Autoportante

ID del Producto: 4POSTRACK42



El rack de servidores para 42 unidades (U), modelo 4POSTRACK42, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack para 42 unidades incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (23 a 41 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 600 kg, además de cumplir con con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Rack abierto 42U con 4 carriles verticales para servidores y equipos de red con fondo de montaje ajustable de 59cm a 104cm (23"- 41"); aproveche al máximo el espacio disponible en este armario rack 42U con una altura de 197cm (78")
- **MONTAJE FÁCIL:** Armario rack 42U móvil para equipos informáticos con instrucciones de montaje y vídeo online fácil de seguir; Rack Abierto que cuenta con un diseño de envío/embalaje plano y compacto para evitar daños y permitir instalaciones sin problemas
- **ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Bastidor abierto duradero de 19" con 4 columnas, EIA/ECA-310-E, favorece la ventilación, 42U, capacidad de carga: 600kg, 3 opciones de instalación: ruedas, patas ajustables o placa base para fijar el rack al suelo
- **HARDWARE INCLUIDO:** Armario Rack 42U rodante con tuercas enjauladas y tornillos para montar equipos, marcas de ajuste de unidades (U) y profundidad fáciles de leer, ganchos de gestión/organización de cables, incluye las herramientas de montaje necesarias
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Este rack 42U admite equipos con fondo de servidor y puede utilizarse en servidores, UPS, paneles de conexión, conmutadores y otros equipos de red o AV. Garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratis de por vida

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso Gestor de cables integrado Ruedas (incluidas) Lengüeta(s) para conexión a tierra

	Patas niveladoras
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	1326.0 lb [600 kg]
-----------------------------------	--------------------

Características Físicas


Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.8 in [60.4 cm]
Altura del Producto	6.5 ft [2.0 m]
Peso del Producto	85.1 lb [38.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	3.3 ft [1.0 m]
Profundidad Mínima de Montaje	22.0 in [56 cm]
Altura con Ruedas	6.7 ft [2.0 m]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
---------------------------------	----



Longitud de la Caja	6.7 ft [2.0 m]
Ancho de la Caja	10.6 in [27.0 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	90.6 lb [41.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Riel vertical izquierdo
	Riel vertical derecho
	Soporte de expansión
	Sección de esquina
	Sección central
	Soporte superior
	Tornillo M8
	Arandela M8
	Llave para M8 (13 mm)
	Llave para M6 (10 mm)
	Destornillador de estrella
	Tuerca enjaulada M6
	Tuercas M6 para cable de conexión a tierra (corto)
	Arandelas M6 para cable de conexión a tierra
	Arandela acopada de PVC
	Tornillo con cabeza de estrella M6
	Gancho para la gestión de cables
	Tornillo para montaje de gancho
	Ruedas

Pies niveladores

Tornillo M6

Arandela plana M6

Tuerca hexagonal con reborde M6

Cables de Tierra

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

