

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

N° de produit: 4POSTRACK42



StarTech.com

Le rack de serveur 42U 4POSTRACK42 vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 42U comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (55 à 101 cm) qui permettent d'adapter facilement le rack à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une capacité de charge statique allant jusqu'à 600 kg et garantit la conformité avec plusieurs normes relatives aux racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) pour une conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack.

Afin de vous offrir une solution complète qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également préperçée afin de fixer le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre de nombreuses options pour personnaliser votre rack en fonction de votre environnement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

- Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire
- Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

- Emballage à plat pour une expédition facile
- Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
- Profondeur de montage réglable de 22 à 40 pouces
- Roulettes, pieds de mise à niveau et crochets de gestion de câbles inclus
- Facile à assembler.
- Repères d'unité de rack (U) et de réglage de profondeur faciles à lire
- Conception à cadre ouvert 42U
- Supporte une charge statique pouvant atteindre 600 kg

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	42U
Caractéristiques particulières	<p>Rails de montage réglables</p> <p>Base Plate with Floor-Anchoring Holes</p> <p>Gestion des câbles intégrée</p> <p>Patte(s) de mise à la terre</p> <p>Pieds de mise à niveau</p> <p>Marquage U</p>

	Assemblage facile
	Roulettes (incluses)
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
------------------------------	--------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	3.4 ft [1.0 m]
Largeur du produit	23.8 in [60.4 cm]
Hauteur du produit	6.5 ft [2.0 m]
Poids du produit	85.1 lb [38.5 kg]
Profondeur de montage maximal	3.3 ft [1.0 m]
Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]
Hauteur avec roulettes	6.7 ft [2.0 m]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]



Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Poids brut	90.6 lb [41.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Rail vertical gauche
	Boulon M8
	Rondelle M8
	Clé M8 (13 mm)
	Ecrou cage M6
	Rondelle à collerette PVC
	Vis cruciforme M6
	Crochet de gestion des câbles
	Vis de fixation du crochet
	Roulettes
	Pieds de mise à niveau
	Vis M6
	Rondelle plate M6
	Ecrou à brides M6
	Rail vertical droit
	Support de base
	Section centrale
	Section d'angle
	Support supérieur
	Clé M6 (10 mm)
	tournevis cruciforme

Fils de mise à la terre

Boulons M6 (courts) pour câbles de mise à la terre

Rondelles M6 pour câbles de mise à la terre

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

