

Armadio Rack a Telaio aperto 42U 19" - 4 staffe con profondità regolabile da 56 -101 cm - Server Rack dati su ruote per reti/apparecchiature informatiche - Dell PowerEdge HP ProLiant ThinkServer

ID prodotto: 4POSTRACK42



StarTech.com

Il rack per server 4POSTRACK42 42U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazioni in un rack a giorno resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 42U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio da 56-101 cm (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare disagi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack in base all'ambiente.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** rack 42U con quattro guide verticali per server e apparecchiature di rete con profondità di montaggio regolabile tra 59-104 cm; ottimizzazione dello spazio grazie ai 197cm di altezza che ne consente l'integrazione in armadi server
- **FACILE ASSEMBLAGGIO:** rack portatile con istruzioni di montaggio e video online facile da seguire; imballaggio di spedizione piatto per evitare danni e facilitare un'installazione senza problemi
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** robusto rack aperto a 4 montanti 19" 42U, progettato per favorire la ventilazione; 3 opzioni di installazione: rotelle orientabili, piedini livellanti o piastra di base per fissare il rack al pavimento; capacità di carico 600Kg
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi per una maggiore organizzazione
- **STARTECH.COM BENEFIT:** Questo rack è usato dai professionisti IT per una varietà di applicazioni, supporta dispositivi di grande profondità come server, switches, ecc. Coperto da 2 anni di garanzia StarTech.com incluso il supporto tecnico gratuito a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra

	Piedini di livellamento	
	Installazione semplice	
	Marcature per unità rack	
Profilo guida di montaggio	L-Shape	
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)	
Standard del settore	EIA/ECA-310-E	
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
	Altezza prodotto	6.5 ft [2.0 m]
	Peso prodotto	85.1 lb [38.5 kg]
	Profondità di montaggio massima	3.3 ft [1.0 m]
	Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
	Altezza con ruote orientabili	6.7 ft [2.0 m]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì



Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	90.6 lb [41.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	
	Guida verticale sinistra
	Guida verticale destra
	Staffa di base
	Sezione angolare
	Sezione centrale
	Staffa superiore
	Bullone M8
	Rondella M8
	Chiave M8 (13 mm)
	Chiave M6 (10 mm)
	Cacciavite Phillips
	Dado ingabbiato M6
	Bulloni M6 per cavo di massa (corti)
	Rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa
	Rondella concava in PVC
	Vite con testa a croce M6
	Gancio gestione cavi
	Vite di montaggio gancio

Ruote orientabili

Piedini di livellamento

Vite M6

Rondella piana M6

Dado flangiato M6

Cavi di messa a terra

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

