

42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken

Productcode: 4POSTRACK42



StarTech.com

Met het 4POSTRACK42 42U server rack kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open frame en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 42U rack gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rackeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 58 tot 104 cm (23 tot 41") waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 600 kg (1320 lbs) en voldoet aan diverse industriële rack standaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rack apparatuur.

Voor een complete rackoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt worden bij dit rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis reeds gaten geboord om het rack, indien nodig, in de vloer vast te maken, waardoor u het rack geheel aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

## Eigenschappen

- Plat verpakt voor gemakkelijk transport
- Voorgeboorde gaten zodat het rack direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
- Instelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
- Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken
- Gemakkelijk in elkaar te zetten

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	42U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Geïntegreerd kabelbeheer Zwenkwielen (meegeleverd) Aardingslip(pen) Stelpoten Eenvoudig monteerbaar U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

---

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
---------------------------------	--------------------

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Construction Material	Staal
-----------------------	-------

---

Product Measurements

Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	23.8 in [60.4 cm]
Hoogte product	6.5 ft [2.0 m]
Gewicht product	85.1 lb [38.5 kg]
Maximale montagediepte	3.3 ft [1.0 m]
Minimale montagediepte	22.0 in [56 cm]
Hoogte met wielen	6.7 ft [2.0 m]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	90.6 lb [41.0 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Linker verticale rail
-------------	-----------------------



Rechter verticale rail

Basissteun

Hoekgedeelte

Middelste gedeelte

Bovenste steun

M8 bout

M8 onderlegging

M8 (13 mm) sleutel

M6 (10 mm) sleutel

Kruiskopschroevendraaier

M6 kooimoer

M6 aardingsbouten (kort)

M6 aardingsringen

C-cup onderlegging

M6 kruiskopschroef

Kabelhaak

Haakmontageschroef

Wielen

Stelpoten

M6 schroef

M6 platte onderlegging

M6 flensmoer

Aardingsdraden

---



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

