

42U 19-tums öppet serverrack - 4 stolpar justerbart djup 59-104 cm mobilt -
Fristående rullande rack för nätverks-/datorutrustning - Dell PowerEdge HP ProLiant
ThinkServer (4POSTRACK42U)

Produkt ID: 4POSTRACK42



StarTech.com

4POSTRACK42U 42U serverhyllan låter dig lagra servrar och nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil hylla med justerbart djup och öppen ram.

42U hyllan är enkel att använda med lättlästa markeringar för både hyllenheter (U) och djup och stor justeringsmöjlighet (23 - 41 tums) i djupled som gör det enkelt att justera hyllan till din utrustning.

Denna hållbara hylla med 4 stolpar stöder statisk belastning på upp till 600 kg och är kompatibel med flera industristandarder (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för en universell design som passar det mesta inom hyllutrustning.

För en komplett racklösning som besparar dig tid och besvär har racket även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar. Basen är även förborrad så att racket vid behov kan säkras till golvet, vilket ger dig flera möjligheter att anpassa hyllan till din omgivning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs

- Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- **JUSTERBART DJUP:** 42U-rack med öppen ram med fyra vertikala skenor för servrar och nätverksutrustning med justerbart monteringsdjup 59 cm till 104 cm; maximera tillgängligt utrymme med 197 cm höjd, för integrering i utrustnings- eller serverskåp
- **ENKEL MONTERING:** Mobilt datorutrustningsrack med monteringsanvisningar och videoinstruktion online som är lätt att följa; kompakt, platt leverans-/förpackningsdesign för att undvika skador och underlätta problemfria installationer
- **KALLVALSAT STÅL:** Hållbar 19-tums EIA/ECA-310-E öppen ram med 4 stolpar designad för ventilation med 42U monteringshöjd, 600 kg kapacitet, 3 installationsalternativ: hjul, nivåfötter eller bottenplatta för att säkra racket mot golvet
- **HÅRDVARA INGÅR:** Rullande rack med korgmuttrar och skruvar för att montera utrustning, lättläst markeringar för enheter (U) och djupjustering, kabelhanteringskrokar för kabelhantering, med nödvändiga monteringsverktyg
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** Detta rack används av IT-proffs för en mängd olika tillämpningar och stöder serverutrustning med djupa dimensioner. Det kan användas för servrar, UPS, patchpaneler, switchar och annan nätverks- eller AV-utrustning. StarTech.coms 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	42U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Inbyggd kabelhantering
	Hjul (medföljer)
	Jordningsklack(ar)
	Nivåfötter

	Enkel montering
	U-markeringar
Profil monteringsckenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product Measurements

Produktlängd	3.4 ft [1.0 m]
Produktbredd	23.8 in [60.4 cm]
Produkt höjd	6.5 ft [2.0 m]
Produktvikt	85.1 lb [38.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	3.3 ft [1.0 m]
Minsta monteringsdjup	22.0 in [56 cm]
Höjd med hjul	6.7 ft [2.0 m]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]



Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	90.6 lb [41.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Vänster vertikal skena
	Höger vertikal skena
	Basfäste
	Hörnsektion
	Mittsektion
	Toppfäste
	M8 bult
	M8 bricka
	M8 skiftnyckel (13 mm)
	M6 skiftnyckel (10 mm)
	Stjärnskruvmejsel
	M6 korgmutter
	M6 grounding wire bolts (short)
	M6 grounding wire lock washers
	Konisk PVC-bricka
	M6 Phillips-skruv
	Kabelhanteringskrok
	Monteringsskruv för krok
	Hjul
	Nivåfötter
	M6 skruv

Platt M6-bricka

M6 flänsmutter

Jordkablar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

