

Rack Serveur Mobile 8U à 4 Montants, Rack Réseau 19" avec Roulettes, Rack Roulant avec Profondeur Ajustable pour PC/AV/Données/Équipement IT - Roulettes, Pieds de Nivellement ou Montage au Sol

Nº de produit: 4POSTRACK8U



Ce rack à cadre ouvert 8U vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 8U 4 montants comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (56,0 à 101,7 cm (20-40")) qui permettent d'adapter facilement le rack de serveur ajustable à votre équipement.

Ce rack de serveur autoportant durable prend en charge une capacité de charge statique pouvant atteindre 544 kg et un poids de roulement portable de 300 kg. Le rack est également conforme à la norme EIA/ECA-310 de par sa conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack d'équipement de réseau.

Afin de vous offrir une solution complète de stockage sur serveur qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack de serveur mobile comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également prépercée afin de fixer solidement le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre une meilleure stabilité tout en étant autoportant.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is not required
- Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and networking equipment
- Equipment A/V mounted on rack in a radio or television studio

## Spécifications techniques

- PROFONDEUR RÉGLABLE : Baie serveur 8U à 4 montants avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 56,0cm à 101,7cm; Compatible avec divers serveurs/commutateurs/données/AV et autres équipements informatiques; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- ASSEMBLAGE FACILE : Rack avec instructions d'assemblage faciles à suivre et vidéo; Livraison compacte en paquet plat pour éviter les dommages/faciliter l'installation; Hauteur de 46cm, idéal pour les armoires de service/serveur ou les espaces étroits
- ACIER ROULÉ À FROID : Rack 19" à cadre ouvert conçu pour la ventilation avec une hauteur de montage de 8U et une capacité de 544kg (stationnaire); 3 options d'installation incluses : roulettes/pieds de mise à niveau ou plaque de base pour le fixer au sol
- MATÉRIEL INCLUS : Le support roulant comprend des écrous à cage et des vis, des repères faciles à lire pour les unités (U) et le réglage de la profondeur, des crochets de gestion des câbles pour l'organisation, et les outils d'assemblage nécessaires
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce rack 8U est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	8U

Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestion des câbles intégrée
	Roulettes (incluses)
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Assemblage facile
	Marquage U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

Performance

Weight Capacity (Stationary)	1199.5 lb [544 kg]
------------------------------	--------------------

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Longueur du produit	3.7 ft [1.1 m]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	18.1 in [46.0 cm]
Poids du produit	49.6 lb [22.5 kg]
Profondeur de montage maximal	40.0 in [101.7 cm]
Profondeur de montage minimale	22.0 in [56 cm]

Hauteur avec roulettes 21.0 in [53.3 cm]

---

Informations  
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.7 in [29.7 cm]
Largeur du Colis	33.1 in [84.1 cm]
Hauteur du Paquet	6.1 in [15.4 cm]
Poids brut	53.0 lb [24.0 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	4 - Roulette
	18 - Ecrou à brides M6
	18 - Rondelle plate M6
	18 - Vis hexagonale M6
	4 - Crochet de gestion des câbles
	4 - Vis de fixation du crochet
	2 - Rail vertical gauche
	2 - Rail vertical droit
	8 - Section d'angle
	4 - Section centrale
	2 - Support de base
	2 - Support supérieur
	50 - Rondelle plate M8
	50 - Vis hexagonale M8
	1 - Clé #10

- 1 - Clé #13
- 1 - Tournevis cruciforme Philips
- 4 - Vis à tête Philips
- 4 - Rondelle verrouillable
- 24 - Vis M6
- 24 - Rondelle en plastique M6
- 24 - Écrou cage M6
- 4 - Pieds de mise à niveau
- 4 - Fil de mise à la terre
- 1 - Manuel

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

