

Server Rack a 4 Montanti 8U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, piedini di livellamento o montaggio a pavimento, Quadro Rack Scorrevole/profondità regolabile per apparecchiature AV/Dati/IT

ID prodotto: 4POSTRACK8U



Il rack a telaio aperto 8U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazione in una struttura a telaio aperto resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 8U a 4 montanti presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (da 56,0 a 101,7 cm) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack per server autoportante supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg. È inoltre conforme allo standard EIA/ECA-310, assicurando un design universale compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di rete.

Per fornire una soluzione per server completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti, il rack per server mobile include accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione cavi. La base è inoltre preforata per consentire il fissaggio del rack al pavimento in caso di necessità, assicurando una maggiore stabilità pur preservandone l'indipendenza.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is not required
- Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and networking equipment
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** server rack a 4 montanti 8U open frame con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da da 56,0 cm a 101,7 cm. Compatibile con vari server/switch/dati/AV e altre apparecchiature IT. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **MONTAGGIO FACILE:** rack di rete mobile con istruzioni di montaggio facili da seguire e video online - Spedizione compatta in confezione piatta per evitare danni - Altezza di soli 46 cm, ideale per stanze di servizio/server o spazi ristretti in casa/ufficio
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** resistente rack a 4 montanti 19" a telaio aperto con altezza di montaggio di 8U e capacità di 544 kg (stazionario). 3 opzioni di installazione incluse: rotelle, piedini di livellamento o piastra di base per fissaggio a pavimento
- **HARDWARE INCLUSO:** quadro rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi e attrezzatura per il montaggio
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack 8U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Gestione cavi integrata

Rotelle (incluse)

Perni di messa a terra

Piedini di livellamento

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di  
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity  
(Stationary)

1199.5 lb [544 kg]

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.7 ft [1.1 m]

Larghezza prodotto

23.6 in [60.0 cm]

Altezza prodotto

18.1 in [46.0 cm]

Peso prodotto

49.6 lb [22.5 kg]

Profondità di  
montaggio massima

40.0 in [101.7 cm]

Profondità di  
montaggio minima

22.0 in [56 cm]

Altezza con ruote  
orientabili

21.0 in [53.3 cm]

Informazioni  
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.7 in [29.7 cm]
Larghezza del Pacco	33.1 in [84.1 cm]
Altezza del Pacco	6.1 in [15.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	53.0 lb [24.0 kg]

 Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	4 - Rotella
	18 - Dado flangiato M6
	18 - Rondella piana M6
	18 - Vite esagonale M6
	4 - Gancio gestione cavi
	4 - Vite di montaggio gancio
	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	8 - Sezione angolare
	4 - Sezione centrale
	2 - Staffa di base
	2 - Staffa superiore
	50 - Rondella piatta M8
	50 - Vite esagonale M8
	1 - Chiave n. 10

- 1 - Chiave n. 13
- 1 - Cacciavite a stella
- 4 - Vite a croce
- 4 - Rondella di bloccaggio
- 24 - Vite M6
- 24 - Rondella in plastica M6
- 24 - Dado ingabbiato M6
- 4 - Piedini di livellamento
- 4 - Cavo di messa a terra
- 1 - Manuale

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

