

## Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

ID del Producto: 4POSTRACKBK



El Rack Ajustable Abierto de Servidores de 4 Columnas y 42U DuraRack de StarTech.com, ofrece una solución versátil y sólida para montar servidores y otros equipos de red. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este rack de tamaño completo (42U), ofrece columnas ajustables para máxima flexibilidad, y un diseño de marco abierto (bastidor) con canales de montaje de servicio pesado, que aseguran una estabilidad estructural excepcional.

Para asegurar una amplia compatibilidad, el rack de 42U incluye un diseño estándar que permite ser utilizado con equipos de los fabricantes más populares.

Una solución económica, este rack está fabricado con materiales de alta calidad y está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com. Además, este se empaqueta de forma compacta, con el fin de facilitar su manejo y ensamblado.

Para una versatilidad aún mayor, StarTech.com ofrece un Juego de Ruedas de 4 Piezas (4POSTCASTER) que puede ser instalado en el fondo del rack de servidores de 42U.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para servidores de montaje en rack, conmutadores KVM, equipo de red y consolas de rack
- Adecuado para equipo de montaje en rack en donde sea necesaria la seguridad a nivel de rack

## Características

- Diseño de marco abierto con rieles de montaje calibre pesado que proporcionan una estabilidad estructural excepcional
- Suministra amplia ventilación a un flujo de aire sin obstrucciones que mantiene su equipo de montaje en rack a la temperatura del ambiente
- Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
- Instale, gestione y tenga acceso al cableado de sus equipos fácilmente y sin ninguna obstrucción
- Rieles de montaje ajustables que aseguran la compatibilidad con muchos tipos de equipos de rack
- Base de servicio pesado con perforaciones que permiten atornillar rack al piso cuando se instale equipo de rack pesado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	42U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables  Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso  Ruedas (opcional)  Ensamblaje Sencillo
Perfil para carriles de montaje	En C
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

### Rendimiento



Capacidad de Carga 994.5 lb [450 kg]

---

Características  
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

---

Medidas del  
Producto

Longitud del Producto 39.2 in [99.5 cm]

Ancho del Producto 22.4 in [57.0 cm]

Altura del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Peso del Producto 102.2 lb [46.3 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [100 cm]

Profundidad Mínima de Montaje 22.9 in [58.2 cm]

---

Información de la  
Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 6.9 ft [2.1 m]

Ancho de la Caja 25.8 in [65.5 cm]

Altura de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 112.3 lb [50.8 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja Marco delantero/trasero

Placas para el suelo

Brazo ajustable horizontal

Soportes de montaje sobre el suelo



Llave Allen para tornillos M8 con cabeza hexagonal

Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25

Tornillos de cabeza redonda M5x15

Tapones aislantes

Tornillos M5

Tuercas Jaula M5

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

