

USB-C SD-kortläsare med 4 platser - USB 3.1 (10 Gbit/s) - SD 4.0, UHS-II

Produkt ID: 4SD4FCRU31C



Denna USB-C™ SD™-kortläsare ger dig åtkomst till fyra SD-kort samtidigt.

Kortläsaren överför filer mellan din bärbara eller stationära dator med USB-C, Thunderbolt 3 eller USB-A och läsaren.

Kortläsaren har stöd för SD 4.0 och UHS-II. Den läser och skriver till och från kort i upp till 312 MB/s. Kortläsaren stöder även USB 3.1-anslutningshastigheter på upp till 10 Gbit/s för att säkerställa maximala överföringshastigheter mellan datorn och kortläsaren, samtidigt som du har åtkomst till alla fyra kort.

Kortläsaren är även bakåtkompatibel med äldre versioner av USB (3.0, 2.0 och 1.1).

Kortläsaren stöder alla SD-kort: SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) och SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Den stöder även alla populära UHS-kort och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner.

Kortläsaren stöder även följande korttyper vid anslutning via en adapter:

- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

Det lilla formatet passar perfekt i din arbetsstation. Placera kortläsaren på skrivbordet utan att den tar för mycket plats.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få åtkomst till fyra SD-kort samtidigt
- Ladda ned och redigera bilder och videor
- Säkerhetskopiera dokument och kritiska data från flera användare
- Distribuera systemuppdateringar i batcher
- Distribuera innehåll till flera medarbetare

Funktioner

- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med denna USB-C SD-kortläsare kan du komma åt fyra SD-kort samtidigt. Läsaren för flera kort överför filer mellan din USB-C/TB3/USB-A-enhet och läsaren med de medföljande kablarna
- **ULTRASNABB ÅTKOMST:** Den bärbara multi-SD-kortläsaren har stöd för SD 4.0 och UHS-II med hastigheter på upp till 312 MB/s - Läsaren stöder även USB 3.1-anslutningshastigheter på upp till 10 Gbps
- **MAXIMAL KOMPATIBILITET:** USB 3.1 SD-kortläsaren stöder alla SD-kort: SD, SDHC och SDXC. Den stöder även UHS-kort och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner
- **KOMPAKT OCH BÄRBAR:** Designen med litet fotavtryck passar bra in i din arbetsstation. Placera SD-kortläsaren med 4 fack på skrivbordet utan att ta upp för mycket utrymme
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här USB-C SD-kortläsaren är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

	Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3227
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
	Minnesmediatyp	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	4 - SD-/MMC-plats
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer		
	LED-indikatorer	4 - Aktivitet
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1 A
	Utspänning	5 DC
	Utström	2.4 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	B
Miljö		

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~60% RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Produktlängd	7.0 in [17.7 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	11.8 oz [335.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.2 in [23.4 cm]
Paketets bredd	6.2 in [15.8 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SD-kortläsare
	1 - 0,9 m USB-C till USB-C-kabel
	1 - 0,9 m USB-A till USB-C-kabel
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.