

Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 10m LC - LC

ID del Producto: 50FIBLCLC10



El cable de fibra óptica (10 m), categoría LSZH, LC a LC, modelo 50FIBLCLC10, con fibra óptica de 50/125 micrones para alta velocidad, proporciona transmisiones de datos a alto ancho de banda a través de redes Gigabit Ethernet y canal de fibra, con soporte para aplicaciones dúplex multimodo.

Este cable de parcheo LC-LC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego. Ideal en entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Cada cable de parcheo de fibra de óptica dúplex 50/125 (OM2) multimodo ha sido sometido a prueba individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de confiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos

- De uso en redes de larga distancia con datos de misión crítica

Características

- A prueba de interferencias eléctricas
- Fibra óptica multimodo OM2 (50/125) 500 MHz
- Recubrimiento LSZH
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tamaño de Fibra	50/125
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Clasificación de Fibra	OM2

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
Tipo de Fibra	Multimodo

Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Naranja
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	4.9 oz [139.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [140.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 50/125 10m LC - LC
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.