

Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 10 m LC/LC - LSZH

ID prodotto: 50FIBLCLC10



Il cavo in fibra LC a LC LSZH 50FIBLCLC10 (10 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical

## Caratteristiche

- Non soggetta all'interferenza elettrica
- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	50/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM2

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	4.9 oz [139.0 g]

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.9 oz [140.0 g]

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 10 m LC - LC
-----------------------------	---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.