

Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 10 m

Produkt ID: 50FIBLCLC10



Den 50FIBLCST10 10 m halogenfria LC-till-LC-fiberkabeln har 50/125 µm fiber för snabba dataöverföringar över Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk, med stöd för duplex multiläge.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM2) och multiläge är individuellt testad och certifierad att vara inom gränserna för acceptabel dämpning för garanterad kompatibilitet och 100 % pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Funktioner

- Immun mot elektriska störningar
- OM2 (50/125) 500 MHz fiber i multiläge
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	50/125

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM2
Fibertyp	Multiläge

Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]



Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	4.9 oz [139.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [148.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	10 m 50/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC – LC
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

