

## 2m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC

Productcode: 50FIBLCLC2



De 50FIBLCLC2 2 m lange LSZH LC naar LC glasvezelkabel biedt 50/125 micron glasvezel voor high-speed, high-bandwidth dataoverdracht via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex multimode-applicaties.

Deze LC-LC-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 50/125 (OM2) multimode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid. Verder wordt de kabel gedekt door onze levenslange garantie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

## Eigenschappen

- Immuun voor elektrische interferentie
- OM2 (50/125) 500 MHz multimode glasvezel
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden

---

### Hardware

|                    |  |
|--------------------|--|
| Garantiebeleid     | Lifetime                                 |
| Brandbestendigheid | LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen) |
| Glasvezelformaat   | 50/125                                   |

---

### Prestaties

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbit/s      |
| Kabelspecificatie           | 1Gbps / 10Gbps |
| Glasvezelclassificatie      | OM2            |
| Glasvezeltype               | Multi-Mode     |

---

### Connector(en)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Connector A | Glasvezel LC duplex |
| Connector B | Glasvezel LC duplex |

---

### Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  |
| Vochtigheid         | 0% - 90% rel. luchtvochtigheid |

---

### Fysieke eigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kleur       | Oranje       |
| Kabellengte | 6.6 ft [2 m] |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 6.6 ft [2.0 m]   |
| Breedte product | 0.6 in [15.2 mm] |
| Hoogte product  | 0.4 in [10.7 mm] |
| Gewicht product | 1.2 oz [34.0 g]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height           | 0.5 in [13.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.5 oz [43.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |   |
|-------------|---|
| Meegeleverd | 2m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-LC |
|-------------|---|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

