


Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 30 m LC/LC - LSZH

ID prodotto: 50FIBLCLC30



Il cavo in fibra LC a LC LSZH 50FIBLCLC30 (30 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- Non soggetta all'interferenza elettrica
- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

Prominence

Norme di garanzia	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 30m Fiber Optic Cable - Multimode Duplex 50/125 - LSZH - LC/LC

Hardware

Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	50/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Classificazione fibra	OM2
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH



Caratteristiche
fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza cavo	98.4 ft [30 m]
Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	1.6 in [40.0 mm]
Package Height	9.8 in [25.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 oz [250.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 30 m LC - LC
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

