

Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 10 m LC - ST

ID prodotto: 50FIBLCST10



Il cavo in fibra LC a ST LSZH 50FIBLCST10 (10 m) presenta una fibra da 50/125 per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni multimodali duplex.

Questo cavo patch LC-ST è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 (OM2) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga

- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

Caratteristiche

- 1 connettore maschio LC MM
- 1 connettore maschio ST MM
- Fibra multimodale OM2 (50/125) 500MHz
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	50/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM2

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - Duplex ST in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

conservazione

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
Peso prodotto	4.8 oz [136 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [145.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 50/125 10 m LC - ST
-----------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.