

Câble Réseau - Jarretière Fibre Optique Duplex Multimode 50/125 OM2 LC - ST - LSZH - 1 m

Nº de produit: 50FIBLCST1



Le câble à fibre optique LC vers ST LSZH 1 m 50FIBLCST1 comprend une fibre de 50/125 microns pour la transmission de données haute vitesse, à large bande passante sur des réseaux Gigabit Ethernet et Fiber Channel, avec la prise en charge d'applications duplex multimodes.

Ce câble patch LC-ST est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Chaque câble patch à fibre optique duplex 50/125 (OM2) multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Utilisez-le dans les applications Gigabit Ethernet et Fiber Channel
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute

vitesse

- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données

## Spécifications techniques

- 1 connecteur LC multimode mâle
- 1 connecteur ST multimode mâle
- Fibre multimode OM2 (50/125) 500 MHz
- Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
- La perte d'atténuation satisfait ou dépasse les normes de l'industrie
- Connecteurs moulés

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Taille de la fibre optique	50/125
Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Classification de la fibre optique	OM2

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Calibre du câble	1Gbps / 10Gbps
Type de fibre optique	Multimode

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex ST

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~90 %

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Orange
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.0 oz [28.0 g]

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.9 in [14.9 cm]
Largeur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.6 cm]
Poids brut	1.3 oz [36.0 g]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 1 m LC – ST
-----------------------	---

#### Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis