

1 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Productcode: 50FIBLCST1



De 50FIBLCST1 1 m lange LSZH LC naar ST glasvezelpatchkabel biedt 50/125 micron glasvezel voor high-speed, high-bandwidth dataoverdracht via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex multimode-applicaties.

Deze LC-ST-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 50/125 (OM2) multimode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bestemd voor gigabit Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden

- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie

Eigenschappen

- 1 LC MM mannelijke connector
- 1 ST MM mannelijke connector
- OM2 (50/125) 500 MHz multimode glasvezel
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
- Aangegoten connectors

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Glasvezelformaat	50/125
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelclassificatie	OM2

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezeltype	Multi-Mode

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel LC duplex
Connector B	1 - Glasvezel ST duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Oranje
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.4 in [3.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [36.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 1 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC - ST
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.