

## 2 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST

Productcode: 50FIBLCST2



De 50FIBLCST2 2 m lange LSZH LC naar ST glasvezelkabel biedt 50/125 micron glasvezel voor high-speed, high-bandwidth dataoverdracht via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex multimode-applicaties.

Deze LC-ST-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 50/125 (OM2) multimode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid. Verder wordt de kabel gedekt door onze levenslange garantie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Bestemd voor gigabit Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie

## Eigenschappen

- 1 LC MM mannelijke connector
- 1 ST MM mannelijke connector
- OM2 (50/125) 500 MHz multimode glasvezel
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- Aangegoten connectors

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat	50/125

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezelclassificatie	OM2
Glasvezeltype	Multi-Mode

---

### Connector(en)

Connector A	Glasvezel LC duplex
Connector B	Glasvezel ST duplex

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

### Fysieke eigenschappen



Kleur	Oranje
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Gewicht product	1.4 oz [40 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [49 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m multimode 50/125 duplex glasvezelpatchkabel LC – ST
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

