

Brocade 57-0000076-01 compatibel SFP+ module - 10GBASE-LR glasvezel optische transceiver - 10 km

Productcode: 57-0000076-01-ST



De 57-0000076-01-ST is een Brocade 57-0000076-01 compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Brocade® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: Lc connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade 57-0000076-01
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Brocade
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours

Vermogensopname		< 1.3W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Package Width	3.6 in [9.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.