

4-Port Industrial USB 3.0 Hub, 5Gbps, Rugged Heavy-Duty USB Hub met ESD Beveiliging, DIN/Wand/Bureau Monteerbare USB-A Hub, USB Expander met Vergrendelbare Poorten

Productcode: 5G4AINDNP-USB-A-HUB



Verhoog de USB beschikbaarheid in industriële omgevingen, product- en reparatielaboratoria, vergaderruimtes of kantoorwerkplekken met deze industriële USB-hub met 4 poorten.

Deze industriële USB-hub levert betrouwbare prestaties in ruwe omgevingen dankzij de zware metalen behuizing.

Deze robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen en is voorzien van ESD beveiliging op elke USB-poort, waardoor schade aan aangesloten apparaten wordt voorkomen.

Installeer de hub op een ideale plaats aan verschillende oppervlakken, zoals een muur, bureau of rack, met de ingebouwde montagebeugels en het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Deze robuuste heavy duty USB 3.0-hub biedt vier poorten voor het aansluiten van USB-apparaten en randapparatuur.


De hub ondersteunt 5-24V DC terminal block aansluitingen waardoor u de flexibiliteit heeft om deze naar wens te voeden, naargelang uw eigen voorzieningen.

StarTech.com beschikt over externe power adapters, ITB20D3250 en SVA12M5NA, die apart verkrijgbaar zijn.

Met de optionele voedingsadapter ondersteunt de hub de USB battery charging specifcation 1.2 en kan tot 2.4A op elke poort leveren met een maximum van 30W in totaal, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met standaard USB-poorten.

De hub is OS-onafhankelijk en garandeert ondersteuning op een groot aantal systemen, waaronder Windows, macOS en Linux.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **4-PORT INDUSTRIAL USB HUB:** USB 3.2 Gen 1 extender hub; Metalen behuizing voor ruwe omgevingen; Biedt 4 USB 3.0 Type-A Downstream Facing Ports (DFP); 5Gbps shared; 1.8m USB-A naar B host kabel; USB Event Monitoring utility (beschikbaar voor download)
- **ESD BESCHERMING:** Robuuste USB-hub met geïntegreerde bescherming tegen elektrostatische ontlading; Beschermt aangesloten apparaten met ESD-bescherming tot 8 kV in de lucht en 4 kV bij contact
- **FLEXIBELE MONTAGEOPTIES:** Ingebouwde montagebeugels voor muur- of bureau-installatie; DIN-rail bevestigingsmateriaal inbegrepen; Schroefvergrendeling connectors op host- en apparaatpoorten voor een betrouwbare en veilige verbinding
- **STROOMOPTIES:** Robuuste multiport hub wordt via de DC-aansluiting of het aansluitblok gevoed met een 5 tot 24V DC-bron (DC-bron niet inbegrepen); Optionele voedingsadapter apart verkrijgbaar (ITB20D3250) om de hub via het 2-draads aansluitblok te voeden
- **VOEDING & LADEN:** De montagebare port expander hub ondersteunt BC 1.2 Charging indien deze aangesloten is op een voedingsbron, met op elke poort tot 12W (2,4A); Overstroombeveiliging beschermt aangesloten apparaten tegen overbelasting

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee

	Poorten	4
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL817-Q7
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-8kV (Air) +/-4kV (Contact)
	MTBF	243,753 uren
Connector(en)		
	Externe poorten	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - Aansluitblok (2 draden) 1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)
Software		
	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB 3.2 Gen 1 Poort USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) is ook bekend als SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1, en USB 3.0
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - USB-verbinding (groen)

1 - Power (groen)

Voeding

Voedingsbron	Not Included (DC/Terminal Block)
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Industrieel
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	7.0 in [17.8 cm]
Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	9.9 oz [280.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB Hub

1 - 1.8m USB-A naar USB-B Kabel

1 - Terminale Aansluitblok (bevestigd)

1 - DIN Rail Montagebeugels (met montageschroeven)

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.