


Brazo Soporte de Sobremesa con Travesaño para 6 Monitores - Soporte VESA para Pantallas de Hasta 32" - 8kg Cada Una - Dos Columnas - Grommet o Mordaza - Altura Ajustable

ID del Producto: 6-MONITOR-ARM-A



Este soporte de sobremesa para monitor está diseñado para soportar hasta seis pantallas de 32 pulgadas, creando una configuración ergonómica multimonitor que proporciona una amplia área de visión para la productividad.

El diseño de doble columna, la robusta construcción de aluminio y la base de sujeción en C mejorada garantizan una estabilidad duradera. Este diseño evita la inclinación con el paso del tiempo y distribuye uniformemente el peso por el escritorio para un soporte fiable.

Esta configuración de monitores es ideal para aplicaciones de agregación de datos y monitorización, como análisis financieros, supervisión de seguridad, salas de control y otras actividades que requieran una amplia área de visualización.

El ajuste individual de la microaltura permite una alineación precisa de cada monitor.

La placa ergonómica VESA soporta +/-17° giro, +/-34° inclinación, y 360° rotación de pantalla para orientación vertical u horizontal, y patrones 75x75/100. Cada soporte de pantalla puede soportar hasta 8kg.

Cada monitor puede colocarse a lo largo de los travesaños de 1,8m de ancho. Los monitores exteriores pueden inclinarse (+/-16°) hacia el usuario.

El soporte ofrece dos opciones de montaje: Robustas abrazaderas en C para escritorios de 1 a 7,5cm de grosor o soportes con orificios de ojal para escritorios de 1 a 4,5cm de grosor.

Cada travesaño puede colocarse a lo largo de las dos columnas de 85,3cm, lo que proporciona opciones de altura flexibles.

Todas las placas VESA son extraíbles para facilitar la instalación o extracción de los monitores.

Para mantener un espacio de trabajo organizado, el soporte incluye sujetacables para los travesaños y las columnas para mantener los cables bien recogidos y fuera de la vista. Combine accesorios como briduras para cables y ganchos (piezas HKLP25GN y CBMZT8B) para una configuración más ordenada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **SOPORTE PARA SEIS MONITORES:** El diseño del travesaño garantiza una alineación horizontal estable de los monitores en todo momento - Seis soportes ajustables VESA 75x75/100x100 para hasta 32" y 8 kg (17,6 lb) por pantalla; Construcción de aluminio y acero
- **ESTABILIDAD DE COLUMNA DOBLE:** Diseño de base mejorado que no se inclina con el tiempo, para una solución de montaje multimonitor segura y rígida - Garantiza que el peso se distribuya más uniformemente por el escritorio mejorando la estabilidad general
- **CONFIGURACIÓN 3X2 PERFECTA:** Microajuste de altura individual para una alineación precisa - Los monitores exteriores pueden inclinarse (+/-16°) hacia el usuario - Cada fila puede ajustarse en altura a lo largo de las columnas (herramientas incluidas)
- **AJUSTES DE PANTALLA:** Las placas VESA admiten +/-17° giro, +/-34° inclinación y 360° rotación de la pantalla para retrato/paisaje; - El soporte ergonómico permite mover los monitores a lo largo de los travesaños de 1,8m de ancho
- **INSTALACIÓN VERSATIL:** Diseño de abrazadera en C para escritorios de 1-7,5cm de grosor o soportes con grommet para escritorios de 1-4,5cm de grosor - Placas VESA extraíbles para instalar cómodamente el monitor - Clips de gestión de cables

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	6
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Relación de Aspecto	16:9
Grosor de la superficie de montaje	Mordaza de Escritorio: Espesor 2 - 7,5cm Mordaza de Grommet: Espesor 1 - 4,5cm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	No
Fits UltraWide Displays	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	34.0 in [863 mm]
Extensión máxima del brazo	68.7 in [174.5 cm]
Inclinación	+34° / -34°
Giro	+ 17° / - 17°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Blanco
Material de Fabricación	Acero y Plástico

Longitud del Producto 4.6 in [11.8 cm]

Ancho del Producto 5.9 ft [1.8 m]

Altura del Producto 34.0 in [86.3 cm]

Peso del Producto 30.8 lb [14.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.9 in [40.5 cm]

Ancho de la Caja 3.4 ft [1.0 m]

Altura de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 34.8 lb [15.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 2 - Mordazas para Escritorio

2 - Placas Base para Grommet

2 - Placas de Mordaza para Grommet

2 - Columnas

2 - Centro de Travesaño

2 - Travesaños Izquierdos

2 - Travesaños Derechos

4 - Brackets de Montaje de Travesaño

6 - Brackets VESA

6 - Tornillos para Bracket VESA

4 - Clips de Gestión de Cableado en la Columna

8 - Clips de Gestión de Cableado en el Travesaño

- 2 - Tapas de Columna
- 2 - Tapas de la Base
- 10 - Almohadillas de Mordaza
- 8 - Tornillos de la Base
- 16 - Tornillos del Travesaño Central
- 8 - Tornillos de Cabeza Botón para los Travesaños Izquierdo y Derecho
- 4 - Tornillos de Cabeza Cilíndrica para Travesaños Izquierdo y Derecho
- 1 - Nivel de Burbuja
- 1 - Llave Hexagonal de 4mm
- 1 - Llave Hexagonal de 5mm
- 1 - Llave Hexagonal de 6mm
- 24 - Tornillos M4x12mm
- 24 - Tornillos M4x16mm
- 24 - Tornillos M5x12mm
- 24 - Tornillos M5x16mm
- 24 - Espaciadores
- 24 - Arandelas
- 1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.