


Supporto per monitor da scrivania con barra trasversale, braccio per 6 schermi fino a 32"/ 8kg, due colonne, morsetto a C/gommino, altezza regolabile

ID prodotto: 6-MONITOR-ARM-A



Questo supporto per monitor da scrivania è progettato per supportare fino a sei schermi da 32 pollici, creando una configurazione ergonomica multi-monitor che offre un'ampia area di visualizzazione per la produttività.

Il design a doppia colonna, la robusta struttura in alluminio e la base con morsetto a C potenziata garantiscono una stabilità di lunga durata. Questo design impedisce l'inclinazione con il passare del tempo e distribuisce uniformemente il peso sulla scrivania per un supporto affidabile.

Questa configurazione di monitor è ideale per le applicazioni di aggregazione e monitoraggio dei dati, come l'analisi finanziaria, il monitoraggio della sicurezza, le sale di controllo e altre attività che richiedono un'ampia area di visualizzazione.

La microregolazione individuale dell'altezza consente un allineamento preciso di ciascun monitor.

La piastra VESA ergonomica supporta +/-17° di rotazione, +/-34° di inclinazione e 360° di rotazione dello schermo per orientamento verticale o orizzontale, e modelli 75x75/100x100. Ogni supporto per display può supportare fino a 8 kg.

Ogni monitor può essere posizionato lungo le barre trasversali larghe 1,8m. I monitor esterni possono essere angolati (+/-16°) verso l'utente.

Il supporto offre due opzioni di montaggio: robusti morsetti a C per scrivanie di spessore compreso tra 1 e 7,5 cm o supporti con foro passante per scrivanie di spessore compreso tra 1 e 4,5 cm.

Ogni barra trasversale può essere posizionata lungo le due colonne da 85,3 cm, offrendo opzioni di altezza flessibili.

Tutte le piastre VESA sono rimovibili per facilitare l'installazione o la rimozione dei monitor.

Per mantenere un'area di lavoro organizzata, il supporto include fermacavi per le barre trasversali e le colonne per tenere i cavi ordinatamente nascosti e fuori dalla vista. Combinate accessori come fascette e ganci (parti HKLP25GN e CBMZT8B) per una configurazione più ordinata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER SEI MONITOR:** Il design a barre trasversali assicura un allineamento orizzontale stabile dei monitor per un'esperienza visiva impeccabile; sei supporti VESA 75x75/100x100 regolabili per schermi fino a 32"/8kg; costruzione in alluminio e acciaio
- **STABILITÀ:** robusto supporto per monitor a doppia colonna con design migliorato della base che non si inclina nel tempo, per una soluzione di montaggio multi-monitor sicura; assicura che il peso sia distribuito in modo uniforme sulla scrivania
- **IMPOSTAZIONE PERFETTA 3X2:** microregolazione individuale dell'altezza per un allineamento preciso dei monitor; i monitor esterni possono essere angolati (+/-16°) verso l'utente; ogni fila di schermi può essere regolata in altezza lungo le colonne da 86,3cm
- **REGOLAZIONI DEI MONITOR:** Le piastre VESA consentono un orientamento di +/-17°, un'inclinazione di +/-34° e una rotazione dello schermo di 360° per ritratto/paesaggio; il supporto ergonomico consente di spostare i monitor lungo le barre trasversali di 1,8m
- **INSTALLAZIONE VERSATILE:** design con morsetti a C per scrivanie di 1-7,5 cm di spessore o con fori passanti per scrivanie di 1-4,5 cm di spessore; piastre VESA rimovibili per una comoda installazione/rimozione del monitor; clip di gestione dei cavi

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	6

Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Proporzioni	16:9
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da tavolo: Spessore 2 - 7,5 cm , Morsetto per occhiello: Spessore 1 - 4,5 cm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	32"
Adatto a Display Curvi	No
Fits UltraWide Displays	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	34.0 in [863 mm]
Massima estensione del braccio	68.7 in [174.5 cm]
Inclinazione	+34° / -34°
Disposizione orizzontale	+ 17° / - 17°
Rotazione del display	360°
Antifurto	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Construction Material	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	4.6 in [11.8 cm]

Larghezza prodotto	5.9 ft [1.8 m]
Altezza prodotto	34.0 in [86.3 cm]
Peso prodotto	30.8 lb [14.0 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	15.9 in [40.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.4 ft [1.0 m]
Altezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	34.8 lb [15.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Morsetti da Scrivania
	2 - Gommino, Piastre per la Base
	2 - Gommino, Piastre di fissaggio
	2 - Colonne
	2 - Centro, Barre trasversali
	2 - Sinistro, Barre trasversali
	2 - Destra, Barre trasversali
	4 - Staffe di montaggio della barra trasversale
	6 - Staffe VESA
	6 - Viti per staffa VESA
	4 - Clip di gestione dei cavi per colonna
	8 - Clip di gestione dei cavi della barra trasversale
	2 - Tappi di chiusura delle colonne

- 2 - Copri base
- 10 - Cuscinetti per morsetto
- 8 - Viti per la base
- 16 - Viti della barra trasversale centrale
- 8 - Viti a testa cilindrica per barra trasversale sinistra e destra
- 4 - Viti a testa cilindrica per barra trasversale sinistra e destra
- 1 - Livella a bolla d'aria
- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 5 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 24 - Viti M4x12 mm
- 24 - Viti M4 x 16 mm
- 24 - Viti M5 x 12 mm
- 24 - Viti M5 x 16 mm
- 24 - Distanziatori
- 24 - Rondelle
- 1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.