


6 Monitor Arm met Crossbar voor Bureau, Tot 32 inch Monitors, Hex Monitor Houder, Max 8kg per Monitor, Dubbele Stang, C-Klem, In Hoogte Verstelbaar

Productcode: 6-MONITOR-ARM-A



Deze monitorsteun voor bureau is ontworpen om tot zes 32-inch schermen te ondersteunen, waarmee een ergonomische multi-monitor opstelling kan worden gemaakt met een groot schermoppervlak voor optimale productiviteit.

Het dual-kolom ontwerp, samen met een stevige aluminium constructie en de verbeterde c-klembasis zorgen voor langdurige stabiliteit. Dit ontwerp voorkomt kantelen na verloop van tijd en verspreidt het gewicht gelijkmatig over het bureau voor betrouwbare ondersteuning.

Deze monitoropstelling is ideaal voor data-aggregatie en monitoring toepassingen zoals financiële analyse, security monitoring, controlekamers en andere activiteiten die een uitgebreid schermoppervlak vereisen.

Individuele microhoogteverstelling zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van elke monitor.

De ergonomische VESA-plaat ondersteunt +/-17° draaien, +/-34° kantelen, en 360° schermrotatie voor portret- of landschapsoriëntatie, en 75x75/100 patronen. Elke schermbeugel kan tot 8kg dragen.

Elke monitor kan langs de 1,8m brede crossbars worden geplaatst. De buitenste monitors kunnen in een hoek (+/-16°) in de richting van de gebruiker worden geplaatst.

De steun biedt twee montageopties: robuuste C-klemmen voor bureaus met een dikte van 1 tot 7,5 cm of bevestigingen met doorvoergaten voor bureaus met een dikte van 1 tot 4,5 cm.

Elke crossbar kan langs de twee 85,3cm kolommen worden geplaatst, voor flexibele hoogteopties.

Alle VESA-platen kunnen worden verwijderd voor eenvoudige installatie of verwijdering van de monitors.

Om een georganiseerde werkruimte te behouden, beschikt de steun over kabelclips voor de crossbars en kolommen waarmee kabels netjes worden weggewerkt en uit het zicht worden gehouden. Combineer accessoires zoals kabelbinders en haken (onderdelen HKLP25GN en CBMZT8B) voor een opgeruimde opstelling.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **MONITORARM VOOR 6 SCHERMEN:** Crossbar ontwerp zorgt voor een constante stabiele horizontale uitlijning en een optimale visuele ervaring; Zes verstelbare VESA 75x75/100x100 bevestigingen voor maximaal 32" & 8kg per scherm; Aluminium en stalen constructie
- **DUBBELE CENTRALE STANGEN:** Robuuste dual-kolom monitorbeugel met een stevige basis die kantelen voorkomt en zorgt voor een veilige en stabiele multi-monitoropstelling; De gelijkmatige gewichtsverdeling over het bureau zorgt voor extra stabiliteit
- **PERFECTE 3X2 SETUP:** Individuele microhoogteverstelling voor precieze monitoruitlijning; Buitenste monitors kunnen naar de gebruiker worden gekanteld (+/-16°); Elke rij schermen kan in hoogte worden versteld langs de 86,3 cm stangen (inclusief gereedschap)
- **SCHERMINSTELLINGEN:** VESA platen ondersteunen +/-17° draaien, +/-34° kantelen, en 360° schermrotatie voor portret/landschap; Ergonomische bevestiging zorgt ervoor dat monitors langs de 1,8 m brede crossbar kunnen worden verplaatst
- **VEELZIJDIGE INSTALLATIE:** C-klem ontwerp voor bureaudikte van 1-7,5 cm of doorvoertule bevestiging voor bureaudikte van 1-4,5 cm; Verwijderbare VESA-platen voor eenvoudige monitor installatie/verwijdering; Kabelbeheerklemmen voor crossbars & kolommen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde	6

schermen

Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Beeldverhouding	16:9
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte 2 - 7,5cm , Doorvoerklem: Dikte 1 - 4,5cm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	32"
Past op curved scherm	Nee
Fits UltraWide Displays	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	34.0 in [863 mm]
Maximale armverlenging	68.7 in [174.5 cm]
Kantelen	+34° / -34°
Pannen	+ 17° / - 17°
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Construction Material	Staal en kunststof

Lengte product	4.6 in [11.8 cm]
Breedte product	5.9 ft [1.8 m]
Hoogte product	34.0 in [86.3 cm]
Gewicht product	30.8 lb [14.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	15.9 in [40.5 cm]
Package Width	3.4 ft [1.0 m]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	34.8 lb [15.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - Bureauklemmen
	2 - Doorvoertule, Basisplaten
	2 - Doorvoertule, Klemplaten
	2 - Kolommen
	2 - Midden, Crossbars
	2 - Links, Crossbars
	2 - Rechts, Crossbars
	4 - Crossbar Montagebeugels
	6 - VESA Beugels
	6 - VESA Beugel Schroeven
	4 - Kolom Kabelbeheer Clips
	8 - Crossbar Kabelbeheer Clips
	2 - Kolom Einddoppen

- 2 - Basisdoppen
- 10 - Klem Pads
- 8 - basisschroeven
- 16 - Centrale Crossbar Schroeven
- 8 - L&R Crossbar Bolkop Schroeven
- 4 - L&R Crossbar Inbuskop Schroeven
- 1 - Luchtbelwaterpas
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 24 - M4x12 mm schroeven
- 24 - M4 x 16 mm schroeven
- 24 - M5 x 12 mm schroeven
- 24 - M5 x 16 mm schroeven
- 24 - afstandsringen
- 24 - onderleggringen
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.