

10m CAT6a Ethernet Cable - 10 Gigabit Shielded Snagless RJ45 100W PoE Patch Cord - 10GbE STP Network Cable w/Strain Relief - Black Fluke Tested/Wiring is UL Certified/TIA

Produkt ID: 6ASPAT10MBK



Denna Cat6a-Ethernet-kabel uppfyller alla villkor för Kategori 6a-kablar. Den säkerställer tillförlitliga 10 Gb-anslutningar mellan dina nätverksenheter.

Varje CAT6a-kabel testas för frekvenser på upp till 500 MHz och är lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad för kvalitativ prestanda med kabelkomponenter av 100 % koppar samt folieskärmda och partvinnade ledningar. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från ljud och störningar. Den är perfekt i miljöer som utsätts för mycket elektromagnetiska störningar (EMI/RFI).

Denna CAT6a-patchkabel är tillverkad med 100 % koppartråd och testas mot kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6a. Vi använder inte kopparpläterad aluminiumtråd (CCA) som kan ge problem som svag strömsättning, värmeuppbyggnad, utrustningsskador och eventuell brand.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

CAT6a-Ethernet-kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för kabelskador, vilket skulle kunna försämrat nätverksanslutningen och prestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
- Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
- Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, routrar och patchpaneler

Funktioner

- HÖGPRESTERANDE CAT6a Ethernet-KABEL: 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anlutning. Fluke-testad, överensstämmer med ANSI/TIA-568-D Category 6-krav; ETL-klassad ledning
- Stöder 10GBASE-T Ethernet-nätverk
- Skydda ditt nätverk och din utrustning med CAT6a-kablar i 100 % koppartråd
- Varje patchkabel är testad mot kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 CAT6a
- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Skärmad hakfri

Prestanda

ETL-godkänd	Ja
Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s

Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende		
	Färg	Svart
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Produktlängd	32.8 ft [10 m]
	Produktbredd	0.4 in [1.1 cm]
	Produkthöjd	15.9 in [40.4 cm]
	Produktvikt	14.3 oz [404.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	12.8 in [32.5 cm]
	Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [20.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	14.8 oz [418.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 10 meter CAT6a-kabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.