

7m CAT6a Ethernetkabel - 10Gb STP (F/FTP) Shielded Snagless 100W PoE LAN
Internetkabel - 10Gbe Netwerk Patchkabel met Trekontlating - Zwart - Individueel
getest - TIA/UL

Productcode: 6ASPAT7MBK



Deze Cat6a Ethernet kabel voldoet aan specificaties voor categorie 6a kabels. Hij zorgt voor betrouwbare 10 Gb verbindingen tussen uw netwerkapparaten.

Elke CAT6a kabel is getest tot een frequentie van 500 MHz en is meer dan geschikt voor 10GBase-T Ethernet netwerken.

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermd twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen om de datasignalen zonder ruis en interferentie door uw netwerk te laten stromen. Hij is perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel elektromagnetische interferentie (EMI/RFI).

Deze CAT6a netwerkkabel is gemaakt van 100% koper en is getest en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6a eisen. Wij gebruiken geen Copper-Clad Aluminium (CCA) draad die gevoelig zijn voor problemen zoals zwakke voeding, warmteontwikkeling, beschadiging van de apparatuur en mogelijk zelfs brand.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Voor probleemloze kabeltrajecten is deze duurzame kabel voorzien van snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken.

De CAT6a Ethernet kabel is ook voorzien van gegoten contacten die trekontlating bieden en zo voorkomen dat de RJ45 connectors in een scherpe hoek worden gebogen. Zo wordt het risico van kabelbeschadiging verminderd, waardoor een mogelijke aantasting van de netwerkconnectiviteit en -prestatie wordt voorkomen.

De 6ASPAT7MBK wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit met PoE uitgeruste apparaten aan op 10 Gb netwerken
- Sluit servers aan op een Storage Area Network (SAN)
- Verzend data, voice en video over 10 gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, routers en patchpanelen met elkaar

Eigenschappen

- Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-interferentie met deze CAT6a Ethernet kabel
- Ondersteunt 10GBase-T Ethernet netwerken
- Bescherm uw netwerk en apparatuur met CAT6a kabels van 100% koperdraad
- Elke netwerkkabel is getest en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 CAT6a eisen.
- RJ45 connector-beschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken of breken

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair STP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6a - 10Gbit/s
-------------------	------------------

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	0.4 in [11.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.0 mm]
Gewicht product	9.7 oz [276.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.2 oz [288.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	7 m CAT6a kabel
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

